



Arano TPS640/642/644

TPS640 2x35W/830 HFP D8 SMS ALU

ARANO, 2, 35 W, 830 barwa ciepło-biała, HF Performer,
Półmatowa optyka 3D, mikrolamelki, Aluminium

Oprawy Arano to linia opraw do świetlówek TL5, wyposażone w mikroptyki Philips. Opatentowane mikroptyki z trójwymiarowymi lamelami łączą w sobie miniaturowe wymiary z optymalnymi osiągnięciami jeśli chodzi o rozsył światła, komfort wizualny i wydajność. Oprawa ta jest w pełni zgodna z najnowszą normą oświetlenia biur (EN12464-1). Dostępne w wersji do montażu na powierzchni, do zwieszania, wolnostojące i do montażu na ścianie – niektóre z oświetleniem bezpośrednim/pośrednim – umożliwiają tworzenie jasnych, zapraszających wnętrz. Złożone oprawy Arano mogą być łączone w celu stworzenia układów liniowych.

Dane produktu



Informacje ogólne		Barwa źródła światła	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	830 barwa ciepło-biała	
Osprzęt	HFP [HF Performer]	Typ optyki	
Rodzina produktów	TPS640 [ARANO]	Półmatowa optyka 3D, mikrolamelki	
Sterownik wbudowany	-	Typ klosza	
Znak CE	Tak	-	
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC	Napięcie wejściowe	
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s	230 do 240 V	
Dane techniczne oświetlenia		Zużycie energii	
Liczba źródeł światła	2	35 W	
		Przewód	
		-	
		Mechanika i korpus	
		Kolor Korpusu	
		Aluminium	

Arano TPS640/642/644

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TPS640 2x35W/830 HFP D8 SMS ALU
Pełna nazwa produktu	TPS640 2x35W/830 HFP D8 SMS ALU

Full EOC	871155975241900
Kod zamówienia	75241900
Materiał Nr (12NC)	910501292103
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559752419
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8711559752419

Rysunki techniczne



Product
TPS640 2x35W/830 HFP D8 SMS ALU

