



Arano TPS640/642

TPS642 2x49W/830 HFP AC-MLO SMS ALU

ARANO, 2, 49 W, 830 warmwit, HF Performer, Acrylaat micro-lensoptiek, Aluminium

Arano is een serie armaturen voor TL5 fluorescentielampen, voorzien van Philips' micro-optieken. De gepatenteerde micro-optiek met 3D-lamellen combineert een miniaturistisch ontwerp met optimale prestaties voor lichtverdeling, visueel comfort en rendement. De optiek is bovendien volledig in overeenstemming met de huidige norm voor werkplekken binnenshuis (EN12464-1). Er is keuze uit opbouw-, pendel-, wand- en vrijstaande armaturen – sommige met directe/indirecte verlichting – om een heldere, aangename sfeer te creëren. Voor een lijnindeling kunnen meerdere Arano-armaturen aan elkaar worden gekoppeld (speciale lijnuitvoering, apart te bestellen).

Product gegevens



Algemene informatie		Optiektype	
Type lichtbron	TL5 [TL5]	Type lichtkap	Acrylaat micro-lensoptiek
VSA	HFP [HF Performer]	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Code productfamilie	TPS642 [ARANO]	Ingangsspanning	230 tot 240 V
Ingebouwde regeling	-	Energieverbruik	49 W
CE-markering	Ja	Kabel	-
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
ENEC-markering	ENEC-markering	Kleur behuizing	Aluminium
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	Keurmerken en classificaties	
Gegevens lichttechniek		Beschermingsklasse	IP 40 [Bescherming tegen draden]
Aantal lichtbronnen	2		
Kleur lichtbron	830 warmwit		

Arano TPS640/642

Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Toepassingsomstandigheden	
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	TPS642 2x49W/830 HFP AC-MLO SMS ALU
Volledige productnaam	TPS642 2x49W/830 HFP AC-MLO SMS ALU
Full EOC	871155975255600
Beschrijving lokale code	TPS642249/83MLO

Bestelcode	75255600
Materiaalnr. (12NC)	910501293503
Lokale code	TPS642249/83MLO
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559752556
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711559752556

Maatschets



Product

TPS642 2x49W/830 HFP AC-MLO SMS ALU

