



Arano TPS640/642/644

TPS642 2x49W/830 HFP AC-MLO SMS ALU

ARANO, 2, 49 W, 830 barwa ciepło-biała, HF Performer,
Akrylowa optyka z mikrosoczewkami, Aluminium

Oprawy Arano to linia opraw do świetlówek TL5, wyposażone w mikroptyki Philips. Opatentowane mikroptyki z trójwymiarowymi lamelami łączą w sobie miniaturowe wymiary z optymalnymi osiągnięciami jeśli chodzi o rozsył światła, komfort wizualny i wydajność. Oprawa ta jest w pełni zgodna z najnowszą normą oświetlenia biur (EN12464-1). Dostępne w wersji do montażu na powierzchni, do zwieszania, wolnostojące i do montażu na ścianie – niektóre z oświetleniem bezpośrednim/pośrednim – umożliwiają tworzenie jasnych, zapraszających wnętrz. Złożone oprawy Arano mogą być łączone w celu stworzenia układów liniowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]
Osprzęt	HFP [HF Performer]
Rodzina produktów	TPS642 [ARANO]
Sterownik wbudowany	-
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	2



Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ optyki	-
Typ klosza	Akrylowa optyka z mikrosoczewkami
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 do 240 V
Zużycie energii	49 W
Przewód	-
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Aluminium

Arano TPS640/642/644

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP40 [Ochrona przed przewodami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TPS642 2x49W/830 HFP AC-MLO SMS ALU
Pełna nazwa produktu	TPS642 2x49W/830 HFP AC-MLO SMS ALU

Full EOC	871155975255600
Kod zamówienia	75255600
Materiał Nr (12NC)	910501293503
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559752556
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8711559752556

Rysunki techniczne



Product
TPS642 2x49W/830 HFP AC-MLO SMS ALU

