



Arano TCS640

TCS640 2x49W/840 HFP AC-MLO ALU

ARANO, 2, 49 W, 840 neutralna biel, HF Performer, Akrylowa optyka z mikrosoczewkami, Aluminium

Oprawy Arano to linia opraw do świetlówek TL5, wyposażone w mikrooptyki Philips. Opatentowane mikrooptyki z trójwymiarowymi lamelami łączą w sobie miniaturowe wymiary z optymalnymi osiąganymi jeśli chodzi o rozsył światła, komfort wizualny i wydajność. Oprawy te są w pełni zgodne z obowiązującą normą dla miejsc pracy (EN12464-1). Dostępne w wersji do montażu na powierzchni, do zwieszania, wolnostojące i do montażu na ścianie – niektóre z oświetleniem bezpośrednim/pośrednim – umożliwiają tworzenie jasnych, zapraszających wnętrz. Złożone oprawy Arano mogą być łączone w celu stworzenia układów liniowych.

Dane produktu



Informacje ogólne		Typ klosza	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Akrylowa optyka z mikrosoczewkami	
Osprzęt	HFP [HF Performer]	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Rodzina produktów	TCS640 [ARANO]	Zużycie energii	49 W
Sterownik wbudowany	-	Przewód	-
Znak CE	Tak	Mechanika i korpus	
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Odległość od punktu zaczeplenia (Nom)	1 300 mm
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC	Kolor Korpusu	Aluminium
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s	Certyfikaty i zastosowania	
Dane techniczne oświetlenia		Kod stopnia ochrony	IP40 [Ochrona przed przewodami]
Liczba źródeł światła	2	Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Barwa źródła światła	840 neutralna biel		
Typ optyki	-		

Arano TCS640

Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCS640 2x49W/840 HFP AC-MLO ALU
Pełna nazwa produktu	TCS640 2x49W/840 HFP AC-MLO ALU
Full EOC	871155975512000
Kod zamówienia	75512000

Materiał Nr (12NC)	910501313603
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559755120
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711559755120

Rysunki techniczne



Product
TCS640 2x49W/840 HFP AC-MLO ALU

