



Arano TCS640

TCS640 2x54W/840 HFP C8 ALU

ARANO, 2, 54 W, 840 neutralna biel, HF Performer,
Wysokopolerowana optyka 3D, mikrolamelki, Aluminium

Oprawy Arano to linia opraw do świetlówek TL5, wyposażone w mikrooptyki Philips. Opatentowane mikrooptyki z trójwymiarowymi lamelami łączą w sobie miniaturowe wymiary z optymalnymi osiągnięciami jeśli chodzi o rozsył światła, komfort wizualny i wydajność. Oprawy te są w pełni zgodne z obowiązującą normą dla miejsc pracy (EN12464-1). Dostępne w wersji do montażu na powierzchni, do zwieszania, wolnostojące i do montażu na ścianie – niektóre z oświetleniem bezpośrednim/pośrednim – umożliwiają tworzenie jasnych, zapraszających wnętrz. Złożone oprawy Arano mogą być łączone w celu stworzenia układów liniowych.

Dane produktu



Informacje ogólne		Typ klosza	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	-	
Osprzęt	HFP [HF Performer]	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Rodzina produktów	TCS640 [ARANO]	Zużycie energii	54 W
Sterownik wbudowany	-	Przewód	-
Znak CE	Tak	Mechanika i korpus	
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Odległość od punktu zaczipienia (Nom)	1 000 mm
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC	Kolor Korpusu	Aluminium
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 960°C, czas 5 s	Certyfikaty i zastosowania	
Dane techniczne oświetlenia		Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Liczba źródeł światła	2	Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Barwa źródła światła	840 neutralna biel		
Typ optyki	Wysokopolerowana optyka 3D, mikrolamelki		

Arano TCS640

Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCS640 2x54W/840 HFP C8 ALU
Pełna nazwa produktu	TCS640 2x54W/840 HFP C8 ALU
Full EOC	871155975515100
Kod zamówienia	75515100

Materiał Nr (12NC)	910501313903
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559755151
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711559755151

Rysunki techniczne



Product
TCS640 2x54W/840 HFP C8 ALU

