



SmartForm TPS466

TPS466 3x28W/830/830 HFP HFP H2L MLO-PC

SmartForm suspended, 3, 28 W, 92 W, HF Performer, Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu

We all feel and perform better in a pleasant, comfortable working environment. Designed for use in offices, shops and schools, the SmartForm TPS466 family of suspended mounted luminaires combines best-in-class lighting with a clean, distinctive design. These ultra-flat luminaires are available with MASTER TL5 and TL5 ECO lamps in rectangular and square versions with direct/indirect lighting combinations. They can also be used to form light-lines and structures. With its wide choice of very efficient and comfortable micro-optics and covers, SmartForm TP466 provides the ideal solution for every situation. Lighting controls can be added for further energy saving.

Dane produktu

Informacje ogólne		Test rozżarzonym drutem	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Zgodność z normą UE RoHS	Temperatura 850°C, czas 5 s
Podstawa-nasadka	G5 [G5]		Tak
Wymienne źródło światła	Tak	Dane techniczne oświetlenia	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	2 jednostki	Strumień Świetlny	5 749 lm
Osprzęt	HFP [HF Performer]	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
W zestawie sterownik	Tak	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	62 lm/W
Rodzina produktów	TPS466 [SmartForm suspended]	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
Sterownik wbudowany	-	Liczba źródeł światła	3
Znak CE	Tak	Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Okres gwarancji	5 lat	Typ optyki	-
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Typ klosza	Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC		

SmartForm TPS466

Kąt rozsyłu światła oprawy	120°
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220–240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	48 A
Czas rozruchu	1 ms
Zużycie energii	28 92 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.96
Połączenie	Szybkozłączka 3-biegunowa
Przewód	Przewód CEE m z wtyczką 3-biegunową CEE 7
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	-
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Transformator elektroniczny
Stały strumień świetlny	Nie
Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	-
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Z fakturą
Całkowita długość	1 240 mm
Całkowita szerokość	332 mm
Całkowita wysokość	49 mm

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	49 x 332 x 1240 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP40 [Ochrona przed przewodami]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK07 [2 J wzmocniona]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	1 %
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TPS466 3x28W/830/830 HFP HFP H2L MLO-PC
Pełna nazwa produktu	TPS466 3x28W/830/830 HFP HFP H2L MLO-PC
Full EOC	871794399140200
Kod zamówienia	99140200
Materiał Nr (12NC)	910501391303
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8717943991402
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8717943991402

Rysunki techniczne



