




# SmartForm TCS460

Câble	-
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Distance en longueur du point de fixation (nom.)	990 mm
Couleur du corps	Blanc
Longueur totale	1 240 mm
<b>Approbation et application</b>	
Indice de protection	IP40 [Protection des fils]
Protection contre les chocs mécaniques	IK07 [2 J renforcé]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
<b>Conditions d'application</b>	
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	TCS460 2x28W/840 HFP H2L MLO-PC
Nom de produit complet	TCS460 2x28W/840 HFP H2L MLO-PC
Code EOC	871794399197600
Code de commande	99197600
Code 12NC	910501392603
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8717943991976
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8717943991976

## Schéma dimensionnel



Product	A	B
TCS460 2x28W/840 HFP H2L MLO-PC	990 mm	1 240 mm

