



SmartForm TCS460

TCS460 2x28W/840 HFP H2L MLO-PC

SmartForm surface mnt, 2, 28 W, 840 neutralna biel, HF Performer, Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu

Wszyscy czujemy się lepiej i wydajniej pracujemy w przyjemnym, komfortowym środowisku pracy. Zaprojektowana dla biur, sklepów i szkół rodzina opraw SmartForm TCS/TPS460, przeznaczonych do podwieszania, montażu na powierzchni oraz na ścianie łączy w sobie najlepsze w tej klasie oświetlenie z czystym i charakterystycznym wyglądem. Te wyjątkowo płaskie oprawy są dostępne z lampami MASTER TL5 i TL5 ECO w wersjach prostokątnych i kwadratowych z możliwościami oświetlenia bezpośredniego/pośredniego. Można ich używać do tworzenia linii i konstrukcji świetlnych. Dzięki bogatemu wyborowi bardzo wydajnych i komfortowych mikro-optyk i kloszy, SmartForm TCS/TPS460 zapewnia idealne rozwiązanie dla każdej sytuacji. Dodanie sterowania oświetleniem umożliwi uzyskanie dalszych oszczędności energii.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]
Osprzęt	HFP [HF Performer]
Okablowanie przelotowe	-
Rodzina produktów	TCS460 [SmartForm surface mnt]
Sterownik wbudowany	-
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s

Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	2
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	-
Typ klosza	Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	28 W
Połączenie	Szybkorozłączka 3-biegunowa

SmartForm TCS460

Przewód	-
Mechanika i korpus	
Odległość od punktu zaczepienia (Nom)	990 mm
Kolor Korpusu	Biel
Całkowita długość	1 240 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP40 [Ochrona przed przewodami]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK07 [2 J wzmocniona]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCS460 2x28W/840 HFP H2L MLO-PC
Pełna nazwa produktu	TCS460 2x28W/840 HFP H2L MLO-PC
Full EOC	871794399197600
Kod zamówienia	99197600
Materiał Nr (12NC)	910501392603
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8717943991976
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8717943991976

Rysunki techniczne



Product	A	B
TCS460 2x28W/840 HFP H2L MLO-PC	990 mm	1 240 mm

