



# SmartForm TCS460

## TCS460 2x35W/840 HFP H2L C8

SmartForm surface mnt, 2, 35 W, 840 blanco neutro, HF Performer, Óptica de alto brillo, microlamas 3D

Nos sentimos mejor y rendimos más en un entorno de trabajo agradable y cómodo. Diseñada para un uso mayoritario en oficinas, tiendas y escuelas, la familia de luminarias de montaje suspendido, adosado o aplique de pared SmartForm TCS/TPS460 combina la mejor calidad luminotécnica de su categoría con un diseño limpio y atractivo. Estas luminarias ultraplanas están disponibles en versiones rectangulares y cuadradas con las lámparas MASTER TL5 y TL5 ECO, y posibilitan distribuciones de luz directa e indirecta. También pueden utilizarse para formar líneas de luz y estructuras. Gracias a su amplia gama de microópticas y difusores de elevada eficiencia y confort, SmartForm TCS/TPS460 permite encontrar la solución perfecta para cada situación. Es posible integrar controles de iluminación en la propia luminaria para un ahorro adicional de energía.

### Datos del producto

Información general		Datos técnicos de la luz	
Código de familias de lámparas	TL5 [TL5]	Número de fuentes de luz	2
Equipo	HFP [HF Performer]	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Cableado de paso	-	Tipo de óptica	Óptica de alto brillo, microlamas 3D
Código de gama de producto	TCS460 [SmartForm surface mnt]	Tipo de cubierta óptica	-
Control integrado	-	<b>Operativos y eléctricos</b>	
Marca CE	Sí	Tensión de entrada	220 a 240 V
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Consumo de energía	35 W
Certificado ENEC	Certificado ENEC	Conexión	Conector push-in de 3 polos
Test del hilo incandescente	Temperatura 960 °C, duración 5 s	Cable	-

## SmartForm TCS460

### Mecánicos y de carcasa

Distancia de longitud del punto de fijación (nom.)	1.355 mm
Color de la carcasa	Blanco
Longitud global	1.540 mm

### Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [2 J reforzada]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I


### Condiciones de aplicación

Adecuado para conmutación aleatoria	No aplicable
-------------------------------------	--------------

### Datos de producto

Nombre de producto del pedido	TCS460 2x35W/840 HFP H2L C8
Nombre completo del producto	TCS460 2x35W/840 HFP H2L C8
Full EOC	871794399199000
Código de pedido	99199000
Código 12NC	910501392803
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8717943991990
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8717943991990

### Plano de dimensiones



Product	A	B
TCS460 2x35W/840 HFP H2L C8	1.355 mm	1.540 mm

