



SmartForm TCS460

TCS460 2x49W/830 HFP H2L D8

SmartForm surface mnt, 2, 49 В, Теплый белый 830, HF Performer, Полуглянцевая оптика, 3D микроламели

Все мы чувствуем себя лучше и более эффективно работаем, если находимся в приятной, комфортной рабочей обстановке. Созданное для офисов, магазинов и школ, семейство подвесных светильников SmartForm TPS466 соединило в себе лучшее в своем классе качество света и ясный, выразительный дизайн. Эти сверхплоские светильники предназначены для работы с лампами MASTER TL5 и TL5 ECO, предусмотрены версии с прямоугольным и квадратным формами корпуса, а также различные комбинации с прямым / непрямым светораспределением. Кроме того, светильники серии также можно использовать для построения длинных световых линий и фигур. Благодаря широкому выбору типов максимально эффективной и зрительно комфортной микро-оптики и рассеивателей, с помощью серии SmartForm TCS/TPS460 можно создать идеальное решение для любых обстоятельств. Для еще большей экономии электроэнергии в систему освещения можно интегрировать систему управления.

Данные о продукции

Общая информация		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	
Код лампового семейства	TL5 [TL5]	Температура 960 °C, продолжительность	5 с
ПРА	HFP [HF Performer]	Технические характеристики освещения	
Внутренняя проводка электропитания светильника	-	Количество источников света	2
Код семейства продуктов	TCS460 [SmartForm surface mnt]	Цвет источника света	Теплый белый 830
Встроенное управление	-	Оптический тип	Полуглянцевая оптика, 3D микроламели
Маркировка CE	Да	Тип оптической крышки	-
Знак пожарной безопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Сертификат ENEC	Знак ENEC	Входное напряжение	От 220 до 240 Вт

SmartForm TCS460

Энергопотребление	49 В
Соединение	Нажимной разъем 3-полюсный
Кабель	-

Механические компоненты и корпус

Расстояние до точки фиксации (ном.)	1 357 мм
Цвет корпуса	Белый
Общая длина	1 542 мм

Соответствие требованиям и область применения


Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Не применимо

Данные об изделии

Название продукта для заказа	TCS460 2x49W/830 HFP H2L D8
Полное название продукта	TCS460 2x49W/830 HFP H2L D8
Полный код продукта	871794399200300
Код заказа	910501392903
Материал № (12NC)	910501392903
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8717943992003
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8717943992003

Чертеж размеров



Product	A	B
TCS460 2x49W/830 HFP H2L D8	1 355 мм	1 540 мм

