



SmartForm TPS460/462/464

TPS464 2x28W/830 HFP H2L MLO-PC SMTT

SmartForm suspended, 2, 28 В, 61 В, Теплый белый 830, HF Performer, Микролинзовая оптика с плафоном из поликарбоната

Все мы чувствуем себя лучше и более эффективно работаем, если находимся в приятной, комфортной рабочей обстановке. Созданное для использования в офисах, магазинах и школах, семейство подвесных и накладных настенных светильников SmartForm TCS/TPS460 соединило в себе лучшее в своем классе качество света и ясный, выразительный дизайн. Эти сверхплоские светильники предназначены для работы с лампами MASTER TL5 и TL5 ECO, предусмотрены версии с прямоугольным и квадратным формами корпуса, а также различные комбинации с прямым / непрямым светораспределением. Кроме того, светильники серии также можно использовать для построения длинных световых линий и фигур. Благодаря широкому выбору максимально эффективных и комфортных для глаз микрооптики и рассеивателей светильники SmartForm TCS/TPS460 представляют собой идеальное решение для любой ситуации. Для еще большей экономии электроэнергии в систему освещения можно интегрировать систему управления.


Данные о продукции

Общая информация		Встроенное управление	
Код лампового семейства	TL5 [TL5]	Маркировка CE	Да
Цоколь	G5 [G5]	Гарантийный период	5 лет
Сменный источник света	Да	Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Количество единиц ПРА	1 шт.	Сертификат ENEC	Знак ENEC
ПРА	HFP [HF Performer]	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 5 с
Драйвер в комплекте	Да		
Код семейства продуктов	TPS464 [SmartForm suspended]		

Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	4 148 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	68 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	82
Количество источников света	2
Цвет источника света	Теплый белый 830
Оптический тип	-
Тип оптической крышки	Микролинзовая оптика с плафоном из поликарбоната
Светораспределение светильника	120°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	48 А
Время пуска	1 ms
Энергопотребление	28 61 В
Коэффициент мощности (доля)	0.96
Соединение	Нажимной разъем 3-полюсный
Кабель	Кабель с вилкой CEE 7, 3-полюсный
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	-
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От +10 °C до +40 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Электронный трансформатор
Постоянная светоотдача	Нет
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Сталь
Материал отражателя	-
Оптический материал	-
Материал оптической крышки	Поликарбонат

Материал фиксации	Из нержавеющей стали
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Текстурное
Общая длина	1 240 мм
Общая ширина	217 мм
Общая высота	49 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	49 x 217 x 1240 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP40 [Защита проводов]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 Дж, усиленный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.43, 0.40) SDCM <3.5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	1 %
Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Нет
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TPS464 2x28W/830 HFP H2L MLO-PC SMTT
Полное название продукта	TPS464 2x28W/830 HFP H2L MLO-PC SMTT
Полный код продукта	871794399209600
Код заказа	910501393803
Материал № (12NC)	910501393803
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8717943992096
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8717943992096

Чертеж размеров



Product	A	B
TPS464 2x28W/830 HFP H2L MLO-PC SMTT	1 186 mm	1 240 mm

