



TBH375

TBH375 2xTL5-80W/830 HFP PI

TBH375, 2, TL5, 80 W, 830 warmwit, HF Performer, Insteekconnector, 3-polig

Balbestendige armaturen voor TL-D-fluorescentielampen, speciaal ontwikkeld voor toepassing in multifunctionele sporthallen en tennishallen. De dwarslamellen voorkomen dat de spelers direct in de lampen kijken. De sterke constructie van de behuizing beschermt de lampen tegen inslaande ballen. Geschikt voor op- en inbouw. Spiegeloptiek wordt met de armaturen meegeleverd.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	TL5 [TL5]
VSA	HFP [HF Performer]
Code productfamilie	TBH375 [TBH375]
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering

Gegevens lichttechniek	
Aantal lichtbronnen	2
Kleur lichtbron	830 warmwit

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Energieverbruik	80 W
Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale breedte	313 mm

Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Toepassingsomstandigheden	
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	TBH375 2xTL5-80W/830 HFP PI
Volledige productnaam	TBH375 2xTL5-80W/830 HFP PI
Full EOC	871155975808400
Beschrijving lokale code	TBH375280KHFPPI
Bestelcode	75808400
Materiaalnr. (12NC)	910501734003
Lokale code	TBH375280KHFPPI

TBH375

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559758084
Numerator - Dozen per buitendoos	1

EAN/UPC - Case	8711559758084
----------------	---------------

Maatschets



Product

TBH375 2xTL5-80W/830 HFP PI

