



TBH375

TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI

TBH375, 3, MASTER TL-D, 58 W, 830 barwa ciepło-biała, HF Performer, Szybkozłączka 3-biegunowa

Oprawa TBH375, do zastosowania ze świetłówką TL-D, została zaprojektowana specjalnie dla hal sportowych i kortów tenisowych. Jej wytrzymała obudowa wraz ze zintegrowaną siatką zabezpieczającą chroni lampę przed uderzeniami piłek. System optyczny posiada lamele, które redukują olśnienie. Optyka dostarczona razem z oprawą. Oprawy te mogą być wbudowane lub montowane na powierzchni.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL-D [MASTER TL-D]
Osprzęt	HFP [HF Performer]
Rodzina produktów	TBH375 [TBH375]
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	3
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	58 W
Połączenie	Szybkozłączka 3-biegunowa

Mechanika i korpus	
Całkowita szerokość	463 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI
Pełna nazwa produktu	TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI
Full EOC	871155975806000
Kod zamówienia	75806000
Materiał Nr (12NC)	910501734303
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559758060

TBH375

Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8711559758060

Rysunki techniczne



Product
TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI

