



TBH375

TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI

TBH375, 3, MASTER TL-D, 58 В, Теплый белый 830, HF Performer, Нажимной разъем 3-полюсный

Защищенный от ударов мячом светильник для люминисцентных ламп TL-D, специально сконструирован для универсальных спортзалов и теннисных залов. Решетки не позволяют игрокам смотреть прямо на лампы. Усиленная конструкция корпуса защищает лампы от удара мячом. Для монтажа на поверхность или в ниши. Вместе со светильником поставляются оптические системы.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	TL-D [MASTER TL-D]
ПРА	HFP [HF Performer]
Код семейства продуктов	TBH375 [TBH375]
Маркировка CE	Да
Сертификат ENEC	Знак ENEC

Технические характеристики освещения	
Количество источников света	3
Цвет источника света	Теплый белый 830

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Энергопотребление	58 В
Соединение	Нажимной разъем 3-полюсный

Механические компоненты и корпус	
Общая ширина	463 мм

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I


Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Не применимо

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI
Полное название продукта	TBH375 3xTL-D58W/830 HFP PI
Полный код продукта	871155975806000
Код заказа	910501734303
Материал № (12NC)	910501734303
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711559758060

ТВН375

Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8711559758060

Чертеж размеров



Product

ТВН375 3xTL-D58W/830 HFP PI

