

Sportarmaturer för inomhusbruk

TBH375 3xTL5-49W/830 HFP PI

TBH375, 3, TL5, 49 W, 830 varmvit, HF Performer, 3-polig tryckanslutning

Armatyr för TL-D-lysrör som klarar stötar från bollar, särskilt konstruerad för sporthallar och tennishallar. Lameller hindrar spelarna från att se direkt in i ljuskällorna. Den starka konstruktionen av stommen skyddar ljuskällorna mot stötar från bollar. För utanpåliggande montage eller infällt montage. Optiken medföljer armaturen.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	TL5 [TL5]
Driftdon	HFP [HF Performer]
Produktfamiljskod	TBH375 [TBH375]
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Ljusteknik	
Antal ljuskällor	3
Ljuskällans färg	830 varmvit
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Effektförbrukning	49 W
Anslutning	3-polig tryckanslutning


Mekanik och armaturhus	
Total bredd	463 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Användningsförhållanden	
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TBH375 3xTL5-49W/830 HFP PI
Fullständigt produktnamn	TBH375 3xTL5-49W/830 HFP PI
Full EOC	871155975813800
Beställningsnummer	75813800
Materialnummer (12NC)	910501734403

Sportarmaturer för inomhusbruk

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711559758138
Räknare – antal förpackningar per kartong	1

EAN/UPC – Hölje	8711559758138
-----------------	---------------

Måttskiss



Product
TBH375 3xTL5-49W/830 HFP PI

