



TBH375

TBH375 2xTL5-80W/830 HFR PI

TBH375, 2, TL5, 80 W, 830 barwa ciepło-biała, HF Regulator, Szybkozłączka 3-biegunowa

Oprawa TBH375, do zastosowania ze świetłówką TL-D, została zaprojektowana specjalnie dla hal sportowych i kortów tenisowych. Jej wytrzymała obudowa wraz ze zintegrowaną siatką zabezpieczającą chroni lampę przed uderzeniami piłek. System optyczny posiada lamele, które redukują olśnienie. Optyka dostarczona razem z oprawą. Oprawy te mogą być wbudowane lub montowane na powierzchni.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]
Osprzęt	HFR [HF Regulator]
Rodzina produktów	TBH375 [TBH375]
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	2
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	80 W
Połączenie	Szybkozłączka 3-biegunowa

Mechanika i korpus	
Całkowita szerokość	313 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TBH375 2xTL5-80W/830 HFR PI
Pełna nazwa produktu	TBH375 2xTL5-80W/830 HFR PI
Full EOC	871155979188300
Kod zamówienia	79188300
Materiał Nr (12NC)	910501738603
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559791883

TBH375

Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8711559791883

Rysunki techniczne



Product
TBH375 2xTL5-80W/830 HFR PI

