



# TBH375

## TBH375 4xTL5-80W/830 HFR PI

TBH375, 4, TL5, 80 В, Теплый белый 830, Высокочастотный регулятор, Нажимной разъем 3-полюсный

Защищенный от ударов мячом светильник для люминисцентных ламп TL-D, специально сконструирован для универсальных спортзалов и теннисных залов. Решетки не позволяют игрокам смотреть прямо на лампы. Усиленная конструкция корпуса защищает лампы от удара мячом. Для монтажа на поверхность или в ниши. Вместе со светильником поставляются оптические системы.

### Данные о продукции


| Общая информация                                |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Код лампового семейства                         | TL5 [TL5]                       |
| ПРА                                             | HFR [Высокочастотный регулятор] |
| Код семейства продуктов                         | TBH375 [TBH375]                 |
| Маркировка CE                                   | Да                              |
| Сертификат ENEC                                 | Знак ENEC                       |
| Технические характеристики освещения            |                                 |
| Количество источников света                     | 4                               |
| Цвет источника света                            | Теплый белый 830                |
| Эксплуатационные и электрические характеристики |                                 |
| Входное напряжение                              | От 220 до 240 Вт                |
| Энергопотребление                               | 80 В                            |
| Соединение                                      | Нажимной разъем 3-полюсный      |

| Механические компоненты и корпус              |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Общая ширина                                  | 313 мм                      |
| Соответствие требованиям и область применения |                             |
| Код защиты от проникновения (IP)              | IP20 [Защита пальцев]       |
| Класс защиты IEC                              | Класс безопасности I        |
| Условия эксплуатации                          |                             |
| Подходит для случайного переключения          | Не применимо                |
| Данные об изделии                             |                             |
| Название продукта для заказа                  | TBH375 4xTL5-80W/830 HFR PI |
| Полное название продукта                      | TBH375 4xTL5-80W/830 HFR PI |
| Полный код продукта                           | 871155979190600             |
| Код заказа                                    | 910501738803                |
| Материал № (12NC)                             | 910501738803                |
| Нумератор — количество на упаковку            | 1                           |
| EAN/UPC — продукт/короб                       | 8711559791906               |

TBH375

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 1             |
| EAN/UPC — короб                       | 8711559791906 |

Чертеж размеров



|                             |
|-----------------------------|
| Product                     |
| TBH375 4xTL5-80W/830 HFR PI |

