



TBH375

TBH375 3xTL5-49W/830 HFR PI

TBH375, 3, TL5, 49 W, 830 warmwit, HF Regulator, Insteekconnector, 3-polig

Balbestendige armaturen voor TL-D-fluorescentielampen, speciaal ontwikkeld voor toepassing in multifunctionele sporthallen en tennishallen. De dwarslamellen voorkomen dat de spelers direct in de lampen kijken. De sterke constructie van de behuizing beschermt de lampen tegen inslaande ballen. Geschikt voor op- en inbouw. Spiegeloptiek wordt met de armaturen meegeleverd.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	TL5 [TL5]
VSA	HFR [HF Regulator]
Code productfamilie	TBH375 [TBH375]
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Gegevens lichttechniek	
Aantal lichtbronnen	3
Kleur lichtbron	830 warmwit
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Energieverbruik	49 W
Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale breedte	463 mm
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Toepassingsomstandigheden	
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	TBH375 3xTL5-49W/830 HFR PI
Volledige productnaam	TBH375 3xTL5-49W/830 HFR PI
Full EOC	871155979192000
Beschrijving lokale code	TBH375349KHFRPI
Bestelcode	79192000
Materiaalnr. (12NC)	910501739003
Lokale code	TBH375349KHFRPI

TBH375

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559791920
Numerator - Dozen per buitendoos	1

EAN/UPC - Case	8711559791920
----------------	---------------

Maatschets



Product
TBH375 3xTL5-49W/830 HFR PI

