




# SmartForm TBS460

## TBS460 2x28W/840 HFP C8-VH W IP SC

SmartForm recessed modular, 2, 28 W, 840 neutrálna biela, HF Performer, Vysokolesklé optické 3D mikrolamely s veľmi vysokou odrazivosťou, 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels

Rad univerzálnych a modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Svietidlá SmartForm sú dostupné so žiarivkami MASTER TL5 v štvorcových a obdĺžnikových verziách a sú vhodné pre rôzne typy modulárnych (600 mm modulárne stropné systémy) a sadrokartónových stropných systémov. Energetická účinnosť. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky MASTER TL5 môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume/Luxsense), čo ešte viac znižuje prevádzkové náklady. Takto tento rad s označením Green Flagship znižuje spotrebu energie – nízka spotreba energie  $W/m^2$  – a vytváranie emisií  $CO_2$ . Vstavané svietidlo SmartForm TBS460 – ultraploché „svetelný lúč“. Vstavané svietidlá SmartForm TBS460 so „svetelným lúčom“ sú osadené špičkovými mikrooptikami a majú vstavanú výšku len 45 mm. Tieto veľmi ploché svietidlá sú ideálne pre aplikácie, ktoré potrebujú veľmi ploché svietidlá, napríklad počas renovácie, kedy môže byť stropný priestor obmedzený.

### Údaje o produkte


| Všeobecné informácie       |                                     | Značka horľavosti                   |   |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Kód radu svetelného zdroja | TL5 [TL5]                           | Pre montáž na bežne horľavé povrchy |   |
| Predradník                 | HFP [HF Performer]                  | Značka ENEC                         |   |
| Kód radu produktov         | TBS460 [SmartForm recessed modular] | Požiarna odolnosť                   |   |
| Vstavané riadenie          | -                                   | Teplota 850 °C, trvanie 5 s         |   |
| Značka CE                  | Áno                                 | Svetelné technické                  |   |
|                            |                                     | Počet svetelných zdrojov            | 2 |

SmartForm TBS460

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Farba svetelného zdroja   | 840 neutrálna biela                                                |
| Typ optiky                | Vysokolesklé optické 3D mikrolamely s veľmi vysokou odrazivosťou   |
| Typ optického krytu       | -                                                                  |
| Prevádzkové a elektrické  |                                                                    |
| Vstupné napätie           | 220 až 240 V                                                       |
| Spotreba                  | 28 W                                                               |
| Zapojenie                 | 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels |
| Kábel                     | -                                                                  |
| Mechanické časti a teleso |                                                                    |
| Farba telesa              | Biela                                                              |
| Celková dĺžka             | 1 197 mm                                                           |
| Schválenie a použitie     |                                                                    |
| Krytie IP                 | IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]                                  |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Kód krytia IP (mechanický náraz)  | IK02 [0,2 J, štandardné]           |
| Trieda ochrany IEC                | Bezpečnostná trieda I              |
| Podmienky použitia                |                                    |
| Vhodné pre náhodné prepínanie     | Nevzťahuje sa na zariadenie        |
| Údaje o produkte                  |                                    |
| Objednávkový názov produktu       | TBS460 2x28W/840 HFP C8-VH W IP SC |
| Úplný názov produktu              | TBS460 2x28W/840 HFP C8-VH W IP SC |
| Úplný kód produktu                | 871150000256300                    |
| Objednávkový kód                  | 00256300                           |
| Č. materiálu (12NC)               | 910501773203                       |
| Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1                                  |
| EAN/UPC – produkt/puzdro          | 8711500002563                      |
| Čitateľ – počet balení v krabici  | 1                                  |
| EAN/UPC – balenie                 | 8711500002563                      |

Rozmerový obrázok



| Product                            | A        |
|------------------------------------|----------|
| TBS460 2x28W/840 HFP C8-VH W IP SC | 1 197 mm |

