




SmartForm TBS460

TBS460 2x28W/840 HFP D8-VH W IP SC

SmartForm recessed modular, 2, 28 W, 840 neutrálna biela, HF Performer, Pololesklé optické 3D mikrolamely s veľmi vysokou odrazivosťou, 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels

Rad univerzálnych a modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Svietidlá SmartForm sú dostupné so žiarivkami MASTER TL5 v štvorcových a obdĺžnikových verziách a sú vhodné pre rôzne typy modulárnych (600 mm modulárne stropné systémy) a sadrokartónových stropných systémov. Energetická účinnosť. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky MASTER TL5 môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume/Luxsense), čo ešte viac znižuje prevádzkové náklady. Takto tento rad s označením Green Flagship znižuje spotrebu energie – nízka spotreba energie W/m^2 – a vytváranie emisií CO_2 . Vstavané svietidlo SmartForm TBS460 – ultraploché „svetelný lúč“. Vstavané svietidlá SmartForm TBS460 so „svetelným lúčom“ sú osadené špičkovými mikrooptikami a majú vstavanú výšku len 45 mm. Tieto veľmi ploché svietidlá sú ideálne pre aplikácie, ktoré potrebujú veľmi ploché svietidlá, napríklad počas renovácie, kedy môže byť stropný priestor obmedzený.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie		Značka horľavosti	
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]	Pre montáž na bežne horľavé povrchy	
Predradník	HFP [HF Performer]	Značka ENEC	
Kód radu produktov	TBS460 [SmartForm recessed modular]	Požiarna odolnosť	
Vstavané riadenie	-	Teplota 850 °C, trvanie 5 s	
Značka CE	Áno	Svetelné technické	
		Počet svetelných zdrojov	2

SmartForm TBS460

Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Typ optiky	Pololesklé optické 3D mikrolamely s veľmi vysokou odrazivosťou
Typ optického krytu	-
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Spotreba	28 W
Zapojenie	3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels
Kábel	-
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Celková dĺžka	1 197 mm
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TBS460 2x28W/840 HFP D8-VH W IP SC
Úplný názov produktu	TBS460 2x28W/840 HFP D8-VH W IP SC
Úplný kód produktu	871150000257000
Objednávkový kód	00257000
Č. materiálu (12NC)	910501773303
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500002570
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8711500002570

Rozmerový obrázok



Product	A
TBS460 2x28W/840 HFP D8-VH W IP SC	1 197 mm

