

# SmartForm TBS460

## TBS460 1x35W/830 HFP D8 W AIR IP

SmartForm recessed modular, 1, 35 W, 830 teplá biela, HF Performer, Pololesklá 3D optika, mikrolamely, 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels

Rad univerzálnych a modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Svietidlá SmartForm sú dostupné so žiarivkami MASTER TL5 v štvorcových a obdĺžnikových verziách a sú vhodné pre rôzne typy modulárnych (600 mm modulárne stropné systémy) a sadrokartónových stropných systémov. Energetická účinnosť. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky MASTER TL5 môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume/Luxsense), čo ešte viac znižuje prevádzkové náklady. Takto tento rad s označením Green Flagship znižuje spotrebu energie – nízka spotreba energie  $W/m^2$  – a vytváranie emisií  $CO_2$ . Vstavané svietidlo SmartForm TBS460 – ultraploché „svetelný lúč“. Vstavané svietidlá SmartForm TBS460 so „svetelným lúčom“ sú osadené špičkovými mikrooptikami a majú vstavanú výšku len 45 mm. Tieto veľmi ploché svietidlá sú ideálne pre aplikácie, ktoré potrebujú veľmi ploché svietidlá, napríklad počas renovácie, kedy môže byť stropný priestor obmedzený.

### Údaje o produkte


Všeobecné informácie		Značka ENEC	Značka ENEC
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]	Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
Predradník	HFP [HF Performer]	<b>Svetelné technické</b>	
Kód radu produktov	TBS460 [SmartForm recessed modular]	Počet svetelných zdrojov	1
Vstavané riadenie	-	Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Značka CE	Áno	Typ optiky	Pololesklá 3D optika, mikrolamely
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy		

# SmartForm TBS460

Typ optického krytu	-
<b>Prevádzkové a elektrické</b>	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Spotreba	35 W
Zapojenie	3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels
Kábel	-
<b>Mechanické časti a teleso</b>	
Farba telesa	Bielá
Celková dĺžka	1 497 mm
<b>Schválenie a použitie</b>	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

<b>Podmienky použitia</b>	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
<b>Údaje o produkte</b>	
Objednávkový názov produktu	TBS460 1x35W/830 HFP D8 W AIR IP
Úplný názov produktu	TBS460 1x35W/830 HFP D8 W AIR IP
Úplný kód produktu	871150000275400
Objednávkový kód	00275400
Č. materiálu (12NC)	910501775103
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500002754
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8711500002754

## Rozmerový obrázok



Product	A
TBS460 1x35W/830 HFP D8 W AIR IP	1 497 mm

