



SmartForm TBS460

TBS460 3x14W/840 HFR SQR D8-VH W IP SC

SmartForm recessed modular, 3, 14 W, 840 neutrální bílá, HF Regulator, Pololesklé optické 3D mikrolamely s velmi vysokou odrazností, Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Zapuštěné svítidlo SmartForm, které odráží snahu společnosti Philips o jednoduchost, je kompletní řadou vysoce všestranných modulových svítidel. Svítidla SmartForm jsou k dispozici pro zdroje MASTER TL5 ve čtvercové a obdélníkové verzi a jsou navržena tak, aby mohla být použita v široké řadě modulových typů stropů (rošty modulů 600 mm) a v sádkartonových střepech. Energetická účinnost. Kromě použití energeticky účinných světelných zdrojů MASTER TL5 a elektronických předřadníků může být řada zapuštěných svítidel SmartForm vybavena světelnými ovladači pro detekci pohybu (ActiLume) a regulaci přirozeného osvětlení (ActiLume/ Luxsense) pro snížení celkových nákladů na vlastnictví. Tímto způsobem snižuje řada Green Flagship také spotřebu energie – poměr W/m^2 je velmi nízký – a produkci CO_2 . Zapuštěné svítidlo SmartForm TBS460 – ultraploché „světelný paprsek“. Zapuštěná svítidla SmartForm TBS460 jsou vybavena kvalitní mikrooptikou a mají výšku pro zabudování pouhých 45 mm. Jsou proto ideální pro použití vyžadující velmi plochá svítidla, např. při renovacích, kde může být stropní prostor zvláště omezený. Svítidlo je vybaveno kvalitní mikrooptikou a má výšku pro zabudování pouhých 45 mm. Velmi plochá svítidla jsou ideální pro použití tam, kde je nad nepravými stropy málo prostoru, např. při renovacích, kde může být stropní prostor zvláště omezený.

Údaje o produktu

Obecné informace		Kód produktové řady	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]	Vestavěné ovládání	TBS460 [SmartForm recessed modular]
Předřadník	HFR [HF Regulator]	Značka CE	-
			Ano

SmartForm TBS460

Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka ENEC	Značka ENEC
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s
Světelné technické	
Počet světelných zdrojů	3
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	Pololesklé optické 3D mikrolamely s velmi vysokou odrazností
Typ optického krytu	-
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	14 W
Připojení	Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels
Kabel	-
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá

Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednací název produktu	TBS460 3x14W/840 HFR SQR D8-VH W IP SC
Celý název výrobku	TBS460 3x14W/840 HFR SQR D8-VH W IP SC
Full EOC	871150000292100
Objednací kód	00292100
Číslo materiálu (12NC)	910501776803
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500002921
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8711500002921

Rozměrové výkresy

