




SmartForm TBS460

TBS460 2x24W/830 HFP SQR D8 W IP

SmartForm recessed modular, 2, 24 W, 830 varmhvit, HF-utøver, Optikk med mellomhøy glans, 3D-mikrolameller, Plug-in-kontakt, 3-pols, Wieland-/Adels-kompatibel

De innfelte SmartForm-produktene gjenspeiler Philips' fokus på enkelhet og består av en hel serie med svært fleksible, modulære armaturer. SmartForm-armaturene leveres med MASTER TL5-lamper i versjonene kvadratisk og rektangulær, og de er tilpasset en rekke modulbaserte taktyper (600 mm nettverksmoduler) og gipstak. I tillegg til energibesparende MASTER TL5-lamper og en elektronisk ballast kan den innfelte SmartForm-serien utstyres med belysningskontroller for bevegelsesdeteksjon (ActiLume) og dagslysregulering (ActiLume/Luxsense), noe som reduserer eierkostnadene ytterligere. Slik reduserer denne grønne serien også energiforbruket – W/m^2 er svært lavt – og CO_2 -produksjonen. Lysstrålearmaturene i den innfelte SmartForm TBS460-serien er oppbygd rundt førsteklasses mikrooptikk, og de har en innbyggingshøyde på bare 45 mm, noe som gjør at de er godt egnet til steder med liten plass, f.eks. i renoveringsprosjekter der takhøyden er begrenset.

Produktdata

Generell informasjon		Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 5 sek
Lampefamiliekode	TL5 [TL5]	Teknisk belysning	
Forkobling	HFP [HF-utøver]	Antall lyskilder	2
Produktseriekode	TBS460 [SmartForm recessed modular]	Lyskildefarge	830 varmhvit
Innebygd styring	-	Optisk type	Optikk med mellomhøy glans, 3D-mikrolameller
CE-merke	Ja	Type optisk deksel	-
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater		
ENEC-merke	ENEC-merke		

SmartForm TBS460

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Effektforbruk	24 W
Tilkobling	Plug-in-kontakt, 3-pols, Wieland-/Adels-kompatibel
Kabel	-

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
------------------	------

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Bruksforhold

Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
------------------------------	---------------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TBS460 2x24W/830 HFP SQR D8 W IP
Fullstendig produktnavn	TBS460 2x24W/830 HFP SQR D8 W IP
Full EOC	871150000303400
Lokal kodebeskrivelse	3377953
Bestillingskode	00303400
Materialenr. (12NC)	910501777903
Lokal bestillingskode	3377953
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500003034
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8711500003034

Målskisse

