




SmartForm TBS460

TBS460 2x28W/830 HFR D8 LXM W AIR IP

SmartForm recessed modular, 2, 28 W, 830 barwa ciepło-biała, HF Regulator, Półmatowa optyka 3D, mikrolamelki, Luxsense do mikrooptyki, Szybkozłączka 3-biegunowa zgodna z Wieland/Adels

Przeznaczone do wbudowania oprawy SmartForm, odzwierciedlające dążenie firmy Philips do logicznych i prostych rozwiązań, to uniwersalne oprawy o budowie modułowej. Dostępne w wersjach kwadratowych i prostokątnych dla źródeł światła MASTER TL5, oprawy SmartForm zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pasować do przeróżnych sufitów modułowych (moduły wielkości 600) oraz sufitów kartonowo-gipsowych. Stosująca energooszczędne źródła światła MASTER TL5 oraz stateczniki elektroniczne rodzina przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm może być wyposażona w sterowniki służące do wykrywania obecności osób (ActiLume) oraz regulację oświetlenia względem natężenia światła dziennego (ActiLume/Luxsense), co jeszcze bardziej zmniejsza całkowite koszty posiadania. W ten sposób produkty oznaczone symbolem Green Flagship zmniejszają również zużycie energii – bardzo niska wartość W/m^2 – oraz emisję CO_2 . Podstawą przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm TBS460 są wyjątkowej jakości mikrooptyki, a ich wysokość wynosi zaledwie 45 mm, co czyni je rozwiązaniem idealnym dla miejsc wymagających niezwykle płaskich opraw, np. w przypadku prac renowacyjnych, gdzie ilość miejsca nad sufitem podwieszanym może być ograniczona.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]
Osprzęt	HFR [HF Regulator]
Rodzina produktów	TBS460 [SmartForm recessed modular]


Sterownik wbudowany	Luxsense do mikrooptyki
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

SmartForm TBS460

Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	2
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ optyki	Półmatowa optyka 3D, mikrolamelki
Typ klosza	-
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	28 W
Połączenie	Szybkoszłączka 3-biegunowa zgodna z Wieland/ Adels
Przewód	-
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]

Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TBS460 2x28W/830 HFR D8 LXM W AIR IP
Pełna nazwa produktu	TBS460 2x28W/830 HFR D8 LXM W AIR IP
Full EOC	871150000336200
Kod zamówienia	00336200
Materiał Nr (12NC)	910501781203
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500003362
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711500003362

Rysunki techniczne



Product	A
TBS460 2x28W/830 HFR D8 LXM W AIR IP	1 197 mm

