




SmartForm TBS460

TBS460 2x28W/830 HFR D8 LXM W AIR IP

SmartForm recessed modular, 2, 28 В, Теплый белый 830, Высокочастотный регулятор, Полуглянцевая оптика, 3D микроламели, Luxsense для микрооптики, Вставной разъем 3-полюсный, совместимый с Wieland/Adels

Встраиваемые светильники SmartForm, отражающие стремление компании Philips к простоте оборудования, составляют линейку многофункциональных модульных светильников. Светильники SmartForm доступны в квадратной и прямоугольной версиях для ламп MASTER TL5 и предназначены для широкого ряда потолков модульного типа (модульные размеры ячейки решетки 600 мм) и гипсокартонных потолков. Энергоэффективность. Помимо использования энергосберегающих ламп TL5 и ряда моделей электронных ПРА, встраиваемые светильники SmartForm могут быть укомплектованы системой управления освещением для обнаружения присутствия людей в помещении (ActiLume) и регулировки уровня освещенности с учетом дневного света или только для регулировки уровня освещенности с учетом дневного света (ActiLume/Luxsense), что позволяет сократить общую сумму затрат. Таким образом, эта линия продукции со статусом «Зеленый флагман» также сокращает энергопотребление (отношение Вт/м^2 является очень низким) и выброс CO_2 . SmartForm TBS460 – сверхплоский встраиваемый светильник типа «световой пучок». Встраиваемые светильники SmartForm TBS460 типа «световой пучок» созданы на основе микрооптики высшего качества, а их встраиваемая часть имеет ширину всего лишь 45 мм, что делает эти светильники идеальными для ситуации, когда необходима очень плоская арматура, например, при выполнении ремонтных проектов, где потолочное пространство может быть крайне ограничено.

Данные о продукции

SmartForm TBS460

Общая информация	
Код лампового семейства	TL5 [TL5]
ПРА	HFR [Высокочастотный регулятор]
Код семейства продуктов	TBS460 [SmartForm recessed modular]
Встроенное управление	Luxsense для микрооптики
Маркировка CE	Да
Знак пожарной опасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 5 с

Технические характеристики освещения	
Количество источников света	2
Цвет источника света	Теплый белый 830
Оптический тип	Полуглянцевая оптика, 3D микроламели
Тип оптической крышки	-

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Энергопотребление	28 В
Соединение	Вставной разъем 3-полюсный, совместимый с Wieland/Adels
Кабель	-



Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Белый

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Не применимо

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TBS460 2x28W/830 HFR D8 LXM W AIR IP
Полное название продукта	TBS460 2x28W/830 HFR D8 LXM W AIR IP
Полный код продукта	871150000336200
Код заказа	910501781203
Материал № (12NC)	910501781203
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500003362
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8711500003362

Чертеж размеров



Product	A
TBS460 2x28W/830 HFR D8 LXM W AIR IP	1 197 мм

