




SmartForm TBS460

TBS460 2x54W/840 HFP C8 FU W4 IP

SmartForm recessed modular, 2, 54 W, 840 neutrální bílá, HF Performer, Vysoce lesklé optické 3D mikrolamely, Včetně pojistky, Čtyřpólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Zapuštěné svítidlo SmartForm, které odráží snahu společnosti Philips o jednoduchost, je kompletní řadou vysoce všestranných modulových svítidel. Svítidla SmartForm jsou k dispozici pro zdroje MASTER TL5 ve čtvercové a obdélníkové verzi a jsou navržena tak, aby mohla být použita v široké řadě modulových typů stropů (rošty modulů 600 mm) a v sádkartonových stropích. Energetická účinnost. Kromě použití energeticky účinných světelných zdrojů MASTER TL5 a elektronických předřadníků může být řada zapuštěných svítidel SmartForm vybavena světelnými ovladači pro detekci pohybu (ActiLume) a regulaci přirozeného osvětlení (ActiLume/Luxsense) pro snížení celkových nákladů na vlastnictví. Tímto způsobem snižuje řada Green Flagship také spotřebu energie – poměr W/m^2 je velmi nízký – a produkci CO_2 . Zapuštěné svítidlo SmartForm TBS460 – ultraploché „světelný paprsek“. Zapuštěná svítidla SmartForm TBS460 jsou vybavena kvalitní mikrooptikou a mají výšku pro zabudování pouhých 45 mm. Jsou proto ideální pro použití vyžadující velmi plochá svítidla, např. při renovacích, kde může být stropní prostor zvláště omezený. Svítidlo je vybaveno kvalitní mikrooptikou a má výšku pro zabudování pouhých 45 mm. Velmi plochá svítidla jsou ideální pro použití tam, kde je nad nepravými stropy málo prostoru, např. při renovacích, kde může být stropní prostor zvláště omezený.

Údaje o produktu


Obecné informace		Kód produktové řady	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]	Vestavěné ovládání	-
Předřadník	HFP [HF Performer]	Značka CE	Ano

SmartForm TBS460

Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka ENEC	Značka ENEC
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s
Světelné technické	
Počet světelných zdrojů	2
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	Vysoce lesklé optické 3D mikrolamely
Typ optického krytu	-
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	54 W
Připojení	Čtyřpólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels
Kabel	-
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Celková délka	1 197 mm

Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednací název produktu	TBS460 2x54W/840 HFP C8 FU W4 IP
Celý název výrobku	TBS460 2x54W/840 HFP C8 FU W4 IP
Full EOC	871150000424600
Objednací kód	00424600
Číslo materiálu (12NC)	910501790003
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500004246
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8711500004246

Rozměrové výkresy



Product	A
TBS460 2x54W/840 HFP C8 FU W4 IP	1 197 mm

