



SmartForm TBS460

TBS460 3x14W/830 HFP SQR C8 W IP SC

SmartForm recessed modular, 3, 14 W, 830 teplá biela, HF Performer, Vysokolesklé optické 3D mikrolamely, 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels

Rad univerzálnych a modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Svietidlá SmartForm sú dostupné so žiarivkami MASTER TL5 v štvorcových a obdĺžnikových verziách a sú vhodné pre rôzne typy modulárnych (600 mm modulárne stropné systémy) a sadrokartónových stropných systémov. Energetická účinnosť. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky MASTER TL5 môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume/Luxsense), čo ešte viac znižuje prevádzkové náklady. Takto tento rad s označením Green Flagship znižuje spotrebu energie – nízka spotreba energie W/m^2 – a vytváranie emisií CO_2 . Vstavané svietidlo SmartForm TBS460 – ultraploché „svetelný lúč“. Vstavané svietidlá SmartForm TBS460 so „svetelným lúčom“ sú osadené špičkovými mikrooptikami a majú vstavanú výšku len 45 mm. Tieto veľmi ploché svietidlá sú ideálne pre aplikácie, ktoré potrebujú veľmi ploché svietidlá, napríklad počas renovácie, kedy môže byť stropný priestor obmedzený.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Značka ENEC	Značka ENEC
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]	Požiarne odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
Predradník	HFP [HF Performer]	Svetelné technické	
Kód radu produktov	TBS460 [SmartForm recessed modular]	Počet svetelných zdrojov	3
Vstavané riadenie	-	Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Značka CE	Áno	Typ optiky	Vysokolesklé optické 3D mikrolamely
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy		

SmartForm TBS460

Typ optického krytu	-
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Spotreba	14 W
Zapojenie	3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels
Kábel	-
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Podmienky použitia

Vhodné pre náhodné prepínanie Nevzťahuje sa na zariadenie

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	TBS460 3x14W/830 HFP SQR C8 W IP SC
Úplný názov produktu	TBS460 3x14W/830 HFP SQR C8 W IP SC
Úplný kód produktu	871150000440600
Objednávkový kód	00440600
Č. materiálu (12NC)	910501791603
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500004406
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8711500004406

Rozmerový obrázok

