




SmartForm TBS460

TBS460 3x24W/840 HFP SQR M2 PIP IP

SmartForm recessed modular, 3, 24 W, 840 neutralna biel, HF Performer, Odbłyśnik matowy żebrowany raster lamelkowy, Szybkozłączka i odciążka

Przeznaczone do wbudowania oprawy SmartForm, odzwierciedlające dążenie firmy Philips do logicznych i prostych rozwiązań, to uniwersalne oprawy o budowie modułowej. Dostępne w wersjach kwadratowych i prostokątnych dla źródeł światła MASTER TL5, oprawy SmartForm zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pasować do przeróżnych sufitów modułowych (moduły wielkości 600) oraz sufitów kartonowo-gipsowych. Stosująca energooszczędne źródła światła MASTER TL5 oraz stateczniki elektroniczne rodzina przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm może być wyposażona w sterowniki służące do wykrywania obecności osób (ActiLume) oraz regulację oświetlenia względem natężenia światła dziennego (ActiLume/Luxsense), co jeszcze bardziej zmniejsza całkowite koszty posiadania. W ten sposób produkty oznaczone symbolem Green Flagship zmniejszają również zużycie energii – bardzo niska wartość W/m^2 – oraz emisję CO_2 . Podstawą przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm TBS460 są wyjątkowej jakości mikrooptyki, a ich wysokość wynosi zaledwie 45 mm, co czyli je rozwiązaniem idealnym dla miejsc wymagających niezwykle płaskich opraw, np. w przypadku prac renowacyjnych, gdzie ilość miejsca nad sufitem podwieszanym może być ograniczona.

Dane produktu

Informacje ogólne		Znak CE	Tak
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Osprzęt	HFP [HF Performer]	Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Rodzina produktów	TBS460 [SmartForm recessed modular]		
Sterownik wbudowany	-		

SmartForm TBS460

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
-------------------------	-----------------------------

Dane techniczne oświetlenia

Liczba źródeł światła	3
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Odbłyśnik matowy żebrowany raster lamelkowy
Typ klosza	-

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	24 W
Połączenie	Szybkozłączka i odciążka
Przewód	-

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Biel
---------------	------

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
---------------------	---

Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK02 [0,2 J standardowa]	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Warunki dotyczące zastosowań

Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
-------------------------------------	-------------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TBS460 3x24W/840 HFP SQR M2 PIP IP
Pełna nazwa produktu	TBS460 3x24W/840 HFP SQR M2 PIP IP
Full EOC	871150000541000
Kod zamówienia	00541000
Materiał Nr (12NC)	910501801703
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500005410
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711500005410

Rysunki techniczne

