




# SmartForm TBS460

## TBS460 4x14W/830 HFP SQR D8 PIP IP

SmartForm recessed modular, 4, 14 W, 830 varmhvit, HF-utøver, Optikk med mellomhøy glans, 3D-mikrolameller, Push-in-kontakt og strekkavlastning

De innfelte SmartForm-produktene gjenspeiler Philips' fokus på enkelhet og består av en hel serie med svært fleksible, modulære armaturer. SmartForm-armaturene leveres med MASTER TL5-lamper i versjonene kvadratisk og rektangulær, og de er tilpasset en rekke modulbaserte taktyper (600 mm nettverksmoduler) og gipstak. I tillegg til energibesparende MASTER TL5-lamper og en elektronisk ballast kan den innfelte SmartForm-serien utstyres med belysningskontroller for bevegelsesdeteksjon (ActiLume) og dagslysregulering (ActiLume/Luxsense), noe som reduserer eierkostnadene ytterligere. Slik reduserer denne grønne serien også energiforbruket –  $W/m^2$  er svært lavt – og  $CO_2$ -produksjonen. Lysstrålearmaturene i den innfelte SmartForm TBS460-serien er oppbygd rundt førsteklasses mikrooptikk, og de har en innbyggingshøyde på bare 45 mm, noe som gjør at de er godt egnet til steder med liten plass, f.eks. i renoveringsprosjekter der takhøyden er begrenset.

### Produktdata

| Generell informasjon |                                                | Test av glødetråd                 |                                              |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Lampefamiliekode     | TL5 [TL5]                                      | Temperatur 850 °C, varighet 5 sek |                                              |
| Forkobling           | HFP [HF-utøver]                                | Teknisk belysning                 |                                              |
| Produktseriekode     | TBS460 [SmartForm recessed modular]            | Antall lyskilder                  | 4                                            |
| Innebygd styring     | -                                              | Lyskildefarge                     | 830 varmhvit                                 |
| CE-merke             | Ja                                             | Optisk type                       | Optikk med mellomhøy glans, 3D-mikrolameller |
| Brennbarhetsmerke    | For montering på normalt antennbare overflater | Type optisk deksel                | -                                            |
| ENEC-merke           | ENEC-merke                                     |                                   |                                              |

## SmartForm TBS460

### Drift og elektronikk

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Inngangsspenning | 220 til 240 V                       |
| Effektforbruk    | 14 W                                |
| Tilkobling       | Push-in-kontakt og strekkavlastning |
| Kabel            | -                                   |

### Mekanikk og innfatning

|                  |      |
|------------------|------|
| Innfatningsfarge | Hvit |
|------------------|------|

### Godkjenning og bruksområde

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ingress beskyttelseskode      | IP20 [Fingerbeskyttet] |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode | IK02 [0,2 J standard]  |
| IEC-beskyttelsesklasse        | Sikkerhetsklasse I     |

### Bruksforhold

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Egnet for tilfeldig veksling | Ikke relevant |
|------------------------------|---------------|

### Produktdata

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Produktnavn for bestilling        | TBS460 4x14W/830 HFP SQR D8 PIP IP |
| Fullstendig produktnavn           | TBS460 4x14W/830 HFP SQR D8 PIP IP |
| Full EOC                          | 871150000551900                    |
| Lokal kodebeskrivelse             | 3378000                            |
| Bestillingskode                   | 00551900                           |
| Materialenr. (12NC)               | 910501802703                       |
| Lokal bestillingskode             | 3378000                            |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                  |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500005519                      |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 1                                  |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500005519                      |

### Målskisse

