



# SmartForm TBS460

## TBS460 4x14W/840 HFP SQR C8 W IP SC

SmartForm recessed modular, 4, 14 W, 840 neutrálna biela, HF Performer, Vysokolesklé optické 3D mikrolamely, 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels

Rad univerzálnych a modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Svietidlá SmartForm sú dostupné so žiarivkami MASTER TL5 v štvorcových a obdĺžnikových verziách a sú vhodné pre rôzne typy modulárnych (600 mm modulárne stropné systémy) a sadrokartónových stropných systémov. Energetická účinnosť. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky MASTER TL5 môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume/Luxsense), čo ešte viac znižuje prevádzkové náklady. Takto tento rad s označením Green Flagship znižuje spotrebu energie – nízka spotreba energie  $W/m^2$  – a vytváranie emisií  $CO_2$ . Vstavané svietidlo SmartForm TBS460 – ultraploché „svetelný lúč“. Vstavané svietidlá SmartForm TBS460 so „svetelným lúčom“ sú osadené špičkovými mikrooptikami a majú vstavanú výšku len 45 mm. Tieto veľmi ploché svietidlá sú ideálne pre aplikácie, ktoré potrebujú veľmi ploché svietidlá, napríklad počas renovácie, kedy môže byť stropný priestor obmedzený.

### Údaje o produkte

| Všeobecné informácie       |                                     | Značka ENEC               | Značka ENEC                         |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Kód radu svetelného zdroja | TL5 [TL5]                           | Požiarne odolnosť         | Teplota 850 °C, trvanie 5 s         |
| Predradník                 | HFP [HF Performer]                  | <b>Svetelné technické</b> |                                     |
| Kód radu produktov         | TBS460 [SmartForm recessed modular] | Počet svetelných zdrojov  | 4                                   |
| Vstavané riadenie          | -                                   | Farba svetelného zdroja   | 840 neutrálna biela                 |
| Značka CE                  | Áno                                 | Typ optiky                | Vysokolesklé optické 3D mikrolamely |
| Značka horľavosti          | Pre montáž na bežne horľavé povrchy |                           |                                     |

## SmartForm TBS460

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Typ optického krytu              | -  |
| <b>Prevádzkové a elektrické</b>  |  |
| Vstupné napätie                  | 220 až 240 V   |
| Spotreba                         | 14 W   |
| Zapojenie                        | 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels |
| Kábel                            | -  |
| <b>Mechanické časti a teleso</b> |  |
| Farba telesa                     | Biela  |
| <b>Schválenie a použitie</b>     |  |
| Krytie IP                        | IP20 [Ochrana pred dotykou rukou]                                  |
| Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK02 [0,2 J, štandardné]   |
| Trieda ochrany IEC               | Bezpečnostná trieda I  |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Podmienky použitia</b>         |                                     |
| Vhodné pre náhodné prepínanie     | Nevzťahuje sa na zariadenie         |
| <b>Údaje o produkte</b>           |                                     |
| Objednávkový názov produktu       | TBS460 4x14W/840 HFP SQR C8 W IP SC |
| Úplný názov produktu              | TBS460 4x14W/840 HFP SQR C8 W IP SC |
| Úplný kód produktu                | 871150000573100                     |
| Objednávkový kód                  | 00573100                            |
| Č. materiálu (12NC)               | 910501805003                        |
| Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1                                   |
| EAN/UPC – produkt/puzdro          | 8711500005731                       |
| Čitateľ – počet balení v krabici  | 1                                   |
| EAN/UPC – balenie                 | 8711500005731                       |

## Rozmerový obrázok

