




SmartForm TBS460

TBS460 4x14W/840 HFP SQR C8-VH PIP IP

SmartForm recessed modular, 4, 14 В, Нейтральный белый 840, HF Performer, Глянцевая оптика, 3D микроламели с очень высокой отражательной способностью, Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода

Встраиваемые светильники SmartForm, отражающие стремление компании Philips к простоте оборудования, составляют линейку многофункциональных модульных светильников. Светильники SmartForm доступны в квадратной и прямоугольной версиях для ламп MASTER TL5 и предназначены для широкого ряда потолков модульного типа (модульные размеры ячейки решетки 600 мм) и гипсокартонных потолков. Энергоэффективность. Помимо использования энергосберегающих ламп TL5 и ряда моделей электронных ПРА, встраиваемые светильники SmartForm могут быть укомплектованы системой управления освещением для обнаружения присутствия людей в помещении (ActiLume) и регулировки уровня освещенности с учетом дневного света или только для регулировки уровня освещенности с учетом дневного света (ActiLume/Luxsense), что позволяет сократить общую сумму затрат. Таким образом, эта линия продукции со статусом «Зеленый флагман» также сокращает энергопотребление (отношение Вт/м^2 является очень низким) и выброс CO_2 . SmartForm TBS460 – сверхплоский встраиваемый светильник типа «световой пучок». Встраиваемые светильники SmartForm TBS460 типа «световой пучок» созданы на основе микрооптики высшего качества, а их встраиваемая часть имеет ширину всего лишь 45 мм, что делает эти светильники идеальными для ситуации, когда необходима очень плоская арматура, например, при выполнении ремонтных проектов, где потолочное пространство может быть крайне ограничено.

Данные о продукции

SmartForm TBS460

Общая информация	
Код лампового семейства	TL5 [TL5]
ПРА	HFP [HF Performer]
Код семейства продуктов	TBS460 [SmartForm recessed modular]
Встроенное управление	-
Маркировка CE	Да
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 5 с

Технические характеристики освещения	
Количество источников света	4
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Глянцевая оптика, 3D микроламели с очень высокой отражательной способностью
Тип оптической крышки	-

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Энергопотребление	14 В
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода
Кабель	-

Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Белый

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Не применимо

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TBS460 4x14W/840 HFP SQR C8-VH PIP IP
Полное название продукта	TBS460 4x14W/840 HFP SQR C8-VH PIP IP
Полный код продукта	871150000588500
Код заказа	910501806603
Материал № (12NC)	910501806603
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500005885
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8711500005885

Чертеж размеров



