




SmartForm TBS460/461/471

TBS460 4x14W/840 HFP SQR M2 PIP IP

SmartForm recessed modular, 4, 14 W, 840 neutraalwit, HF Performer, Geribbelde lamellenrooster met matte spiegel, Insteekconnector en trekontlasting

De SmartForm is een zeer veelzijdige, modulaire inbouwarmatuur – een sprekend voorbeeld van de 'eenvoud' waar Philips naar streeft. De SmartForm armaturen, die verkrijgbaar zijn in vierkante en rechthoekige uitvoeringen voor MASTER TL5-lampen, zijn geschikt voor een grote reeks modulaire plafondtypes (moduulmaat 600 mm) en voor stucwerkplafonds. Energiezuinig. Niet alleen is de SmartForm familie inbouwarmaturen voorzien van energiezuinige MASTER TL5-lampen en een elektronisch VSA, maar ze kunnen ook worden uitgerust met lichtregelaars voor aanwezigheidsdetectie (ActiLume) en daglichtafhankelijk dimmen (ActiLume/Luxsense), wat de totale exploitatiekosten nog verder verlaagt. Zo verlaagt deze 'groene' productenreeks ook het energieverbruik – het specifieke vermogen (W/m^2) is erg laag – en de CO_2 -uitstoot. SmartForm TBS460 inbouwarmatuur – ultravakke 'lichtbundel'. SmartForm TBS460 'lichtbundel' inbouwarmaturen zijn opgebouwd rondom superieure micro-optieken en hebben een inbouwhoogte van nauwelijks 45 mm. Daardoor zijn ze ideaal voor toepassingen die zeer platte armaturen vereisen, bijv. in renovatieprojecten waar de plafondruimte zeer beperkt kan zijn.

Product gegevens

Algemene informatie			
Type lichtbron	TL5 [TL5]	Ingebouwde regeling	-
VSA	HFP [HF Performer]	CE-markering	Ja
Code productfamilie	TBS460 [SmartForm recessed modular]	Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

SmartForm TBS460/461/471

ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s

Gegevens lichttechniek

Aantal lichtbronnen	4
Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Optiektype	Geribbeld lamellenrooster met matte spiegel
Type lichtkap	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Energieverbruik	14 W
Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Kabel	-

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
-----------------	-----

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
--------------------	-----------------------------------

IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Toepassingsomstandigheden

Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing
---------------------------------------	---------------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	TBS460 4x14W/840 HFP SQR M2 PIP IP
Volledige productnaam	TBS460 4x14W/840 HFP SQR M2 PIP IP
Full EOC	871150000623300
Beschrijving lokale code	TBS460414M2PIIP
Bestelcode	00623300
Materiaalnr. (12NC)	910501810103
Lokale code	TBS460414M2PIIP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500006233
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711500006233

Maatschets

