




SmartForm TBS462

TBS462 2x28W/840 HFP C8 PIP IP

SmartForm recessed modular, 2, 28 В, Нейтральный белый 840, HF Performer, Глянцевая оптика, 3D микроламели, Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода

Встраиваемые светильники SmartForm, отражающие стремление компании Philips к простоте оборудования, составляют линейку многофункциональных модульных светильников. Светильники SmartForm доступны в квадратной и прямоугольной версиях для ламп MASTER TL5 и предназначены для широкого ряда потолков модульного типа (модульные размеры ячейки решетки 625 мм).

Энергоэффективность. Помимо использования энергосберегающих ламп TL5 и ряда моделей электронных ПРА, встраиваемые светильники SmartForm могут быть укомплектованы системой управления освещением для обнаружения присутствия людей в помещении (ActiLume) и регулировки уровня освещенности с учетом дневного света или только для регулировки уровня освещенности с учетом дневного света (ActiLume/Luxsense), что позволяет сократить общую сумму затрат. Таким образом, эта линия продукции со статусом «Зеленый флагман» также сокращает энергопотребление (отношение Вт/м² является очень низким) и выброс CO₂. SmartForm TBS462 – сверхплоский встраиваемый светильник типа «световой пучок». Встраиваемые светильники SmartForm TBS462 типа «световой пучок» созданы на основе микрооптики высшего качества, а их встраиваемая часть имеет ширину всего лишь 45 мм, что делает эти светильники идеальными для ситуации, когда необходима очень плоская арматура, например, при выполнении ремонтных проектов, где потолочное пространство может быть крайне ограничено.

Данные о продукции

Общая информация		ПРА		HFP [HF Performer]	
Код лампового семейства		TL5 [TL5]		Код семейства продуктов	
				TBS462 [SmartForm recessed modular]	

SmartForm TBS462

Встроенное управление	-
Маркировка CE	Да
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 5 с

Технические характеристики освещения

Количество источников света	2
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Глянцевая оптика, 3D микроламели
Тип оптической крышки	-

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Энергопотребление	28 В
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода
Кабель	-

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От +10 °C до +40 °C
--------------------------------------	---------------------

Механические компоненты и корпус

Цвет корпуса	Белый
--------------	-------

Общая длина	1 247 мм
-------------	----------

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I



Условия эксплуатации

Подходит для случайного переключения	Не применимо
--------------------------------------	--------------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	TBS462 2x28W/840 HFP C8 PIP IP
Полное название продукта	TBS462 2x28W/840 HFP C8 PIP IP
Полный код продукта	871150000663900
Код заказа	910501814503
Материал № (12NC)	910501814503
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500006639
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8711500006639

Чертеж размеров



Product	A	B
TBS462 2x28W/840 HFP C8 PIP IP	1 247 мм	36,5 мм

