




SmartForm TBS462

TBS462 3x14W/840 HFP SQR C8-VH W IP

SmartForm recessed modular, 3, 14 W, 840 neutralna biel, HF Performer, Wysokopolerowana optyka 3D mikrolamelki, bardzo wysoki współczynnik odbicia, Szybkozłączka 3-biegunowa zgodna z Wieland/Adels

Przeznaczone do wbudowania oprawy SmartForm, odzwierciedlające dążenie firmy Philips do logicznych i prostych rozwiązań, to uniwersalne oprawy o budowie modułowej. Dostępne w wersjach kwadratowych i prostokątnych dla źródeł światła MASTER TL5, oprawy SmartForm zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pasować do przeróżnych sufitów modułowych (moduły wielkości 625 mm). Stosująca energooszczędne źródła światła MASTER TL5 oraz stateczniki elektroniczne rodzina przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm może być wyposażona w sterowniki służące do wykrywania obecności osób (ActiLume) oraz regulację oświetlenia względem natężenia światła dziennego (ActiLume/Luxsense), co jeszcze bardziej zmniejsza całkowite koszty posiadania. W ten sposób produkty oznaczone symbolem Green Flagship zmniejszają również zużycie energii – bardzo niska wartość W/m^2 – oraz emisję CO_2 . Podstawą przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm TBS462 są wyjątkowej jakości mikrooptyki, a ich wysokość wynosi zaledwie 45 mm, co czyli je rozwiązaniem idealnym dla miejsc wymagających niezwykle płaskich opraw, np. w przypadku prac renowacyjnych, gdzie ilość miejsca nad sufitem podwieszanym może być ograniczona.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]
Osprzęt	HFP [HF Performer]
Rodzina produktów	TBS462 [SmartForm recessed modular]
Sterownik wbudowany	-
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności

SmartForm TBS462

Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	3
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Wysokopolerowana optyka 3D mikrolamelki, bardzo wysoki współczynnik odbicia
Typ klosza	-
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	14 W
Połączenie	Szybkozłączka 3-biegunowa zgodna z Wieland/Adels
Przewód	-
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TBS462 3x14W/840 HFP SQR C8-VH W IP
Pełna nazwa produktu	TBS462 3x14W/840 HFP SQR C8-VH W IP
Full EOC	871150000683700
Kod zamówienia	00683700
Materiał Nr (12NC)	910501816503
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500006837
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8711500006837

Rysunki techniczne

