




SmartForm TBS462

TBS462 2x14W/840 HFP SQR C8 PIP IP

SmartForm recessed modular, 2, 14 W, 840 neutralna biel, HF Performer, Wysokopolerowana optyka 3D, mikrolamelki, Szybkoszłączka i odciażka

Przeznaczone do wbudowania oprawy SmartForm, odzwierciedlające dążenie firmy Philips do logicznych i prostych rozwiązań, to uniwersalne oprawy o budowie modułowej. Dostępne w wersjach kwadratowych i prostokątnych dla źródeł światła MASTER TL5, oprawy SmartForm zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pasować do przeróżnych sufitów modułowych (moduły wielkości 625 mm). Stosująca energooszczędne źródła światła MASTER TL5 oraz stateczniki elektroniczne rodzina przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm może być wyposażona w sterowniki służące do wykrywania obecności osób (ActiLume) oraz regulację oświetlenia względem natężenia światła dziennego (ActiLume/Luxsense), co jeszcze bardziej zmniejsza całkowite koszty posiadania. W ten sposób produkty oznaczone symbolem Green Flagship zmniejszają również zużycie energii – bardzo niska wartość W/m^2 – oraz emisję CO_2 . Podstawą przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm TBS462 są wyjątkowej jakości mikrooptyki, a ich wysokość wynosi zaledwie 45 mm, co czyli je rozwiązaniem idealnym dla miejsc wymagających niezwykle płaskich opraw, np. w przypadku prac renowacyjnych, gdzie ilość miejsca nad sufitem podwieszanym może być ograniczona.

Dane produktu

Informacje ogólne		Sterownik wbudowany	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Znak CE	Tak
Podstawa-nasadka	G5 [G5]	Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Osprzęt	HFP [HF Performer]	Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Rodzina produktów	TBS462 [SmartForm recessed modular]		

SmartForm TBS462

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	2
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Wysokopolerowana optyka 3D, mikrolamelki
Typ klosza	-
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	14 W
Połączenie	Szybkoszłączka i odciażka
Przewód	-
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TBS462 2x14W/840 HFP SQR C8 PIP IP
Pełna nazwa produktu	TBS462 2x14W/840 HFP SQR C8 PIP IP
Full EOC	871150000802200
Kod zamówienia	00802200
Materiał Nr (12NC)	910501830303
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500008022
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711500008022

Rysunki techniczne

