




SmartForm TBS462

TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH W IP

SmartForm recessed modular, 2, 28 W, 840 neutrální bílá, HF DALI, Polesklé optické 3D mikrolamely s velmi vysokou odrazností, Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Zapuštěné svítidlo SmartForm, které odráží snahu společnosti Philips o jednoduchost, je kompletní řadou vysoce všestranných modulových svítidel. Svítidla SmartForm jsou k dispozici pro zdroje MASTER TL5 ve čtvercové a obdélníkové verzi a jsou navržena tak, aby mohla být použita v široké řadě modulových typů stropů (rošty modulů 625 mm). Energetická účinnost Kromě použití energeticky účinných světelných zdrojů MASTER TL5 a elektronických předřadníků může být řada zapuštěných svítidel SmartForm vybavena světelnými ovladači pro detekci pohybu (ActiLume) a regulaci přirozeného osvětlení (ActiLume/Luxsense) pro snížení celkových nákladů na vlastnictví. Tímto způsobem snižuje řada Green Flagship také spotřebu energie – poměr W/m^2 je velmi nízký – a produkci CO_2 . Zapuštěné svítidlo SmartForm TBS462 – ultraploché „světelný paprsek“. Zapuštěná svítidla SmartForm TBS462 jsou vybavena kvalitní mikrooptikou a mají výšku pro zabudování pouhých 45 mm. Jsou proto ideální pro použití vyžadující velmi plochá svítidla, např. při renovacích, kde může být stropní prostor zvláště omezený.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]
Předřadník	HFD [HF DALI]
Kód produktové řady	TBS462 [SmartForm recessed modular]
Vestavěné ovládání	-
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Značka ENEC	Značka ENEC
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s
Světelné technické	
Počet světelných zdrojů	2

SmartForm TBS462

Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	Pololesklé optické 3D mikrolamely s velmi vysokou odrazností
Typ optického krytu	-
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	28 W
Připojení	Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels
Kabel	-
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	+10 až +40 °C
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Celková délka	1 247 mm
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednací název produktu	TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH W IP
Celý název výrobku	TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH W IP
Full EOC	871150000808400
Objednací kód	00808400
Číslo materiálu (12NC)	910501830903
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500008084
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8711500008084

Rozměrové výkresy



Product	A	B
TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH W IP	1 247 mm	36,5 mm

