




SmartForm TBS462

TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH W IP

SmartForm recessed modular, 2, 28 W, 840 neutralna biel, HF DALI, Półmatowa optyka 3D mikrolamelki, bardzo wysoki współczynnik odbicia, Szybkołączka 3-biegunowa zgodna z Wieland/Adels

Przeznaczone do wbudowania oprawy SmartForm, odzwierciedlające dążenie firmy Philips do logicznych i prostych rozwiązań, to uniwersalne oprawy o budowie modułowej. Dostępne w wersjach kwadratowych i prostokątnych dla źródeł światła MASTER TL5, oprawy SmartForm zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pasować do przeróżnych sufitów modułowych (moduły wielkości 625 mm). Stosująca energooszczędne źródła światła MASTER TL5 oraz stateczniki elektroniczne rodzina przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm może być wyposażona w sterowniki służące do wykrywania obecności osób (ActiLume) oraz regulację oświetlenia względem natężenia światła dziennego (ActiLume/Luxsense), co jeszcze bardziej zmniejsza całkowite koszty posiadania. W ten sposób produkty oznaczone symbolem Green Flagship zmniejszają również zużycie energii – bardzo niska wartość W/m^2 – oraz emisję CO_2 . Podstawą przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm TBS462 są wyjątkowej jakości mikrooptyki, a ich wysokość wynosi zaledwie 45 mm, co czyli je rozwiązaniem idealnym dla miejsc wymagających niezwykle płaskich opraw, np. w przypadku prac renowacyjnych, gdzie ilość miejsca nad sufitem podwieszanym może być ograniczona.

Dane produktu


Informacje ogólne		Sterownik wbudowany	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Znak CE	Tak
Osprzęt	HFD [HF DALI]	Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Rodzina produktów	TBS462 [SmartForm recessed modular]		

SmartForm TBS462

Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	2
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Półmatowa optyka 3D mikrolamelki, bardzo wysoki współczynnik odbicia
Typ klosza	-
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Zużycie energii	28 W
Połączenie	Szybkozłączka 3-biegunowa zgodna z Wieland/Adels
Przewód	-
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel

Całkowita długość	1 247 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH W IP
Pełna nazwa produktu	TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH W IP
Full EOC	871150000808400
Kod zamówienia	00808400
Materiał Nr (12NC)	910501830903
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500008084
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8711500008084

Rysunki techniczne



Product	A	B
TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH W IP	1 247 mm	36,5 mm

