




SmartForm TBS462

TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH W IP

SmartForm recessed modular, 2, 28 W, Нейтральный белый 840, HF DALI, Полуглянцевая оптика, 3D микроламели с очень высокой отражательной способностью, Вставной разъем 3-полюсный, совместимый с Wieland/Adels

Встраиваемые светильники SmartForm, отражающие стремление компании Philips к простоте оборудования, составляют линейку многофункциональных модульных светильников. Светильники SmartForm доступны в квадратной и прямоугольной версиях для ламп MASTER TL5 и предназначены для широкого ряда потолков модульного типа (модульные размеры ячейки решетки 625 мм).


Энергоэффективность. Помимо использования энергосберегающих ламп TL5 и ряда моделей электронных ПРА, встраиваемые светильники SmartForm могут быть укомплектованы системой управления освещением для обнаружения присутствия людей в помещении (ActiLume) и регулировки уровня освещенности с учетом дневного света или только для регулировки уровня освещенности с учетом дневного света (ActiLume/Luxsense), что позволяет сократить общую сумму затрат. Таким образом, эта линия продукции со статусом «Зеленый флагман» также сокращает энергопотребление (отношение Вт/м^2 является очень низким) и выброс CO_2 . SmartForm TBS462 – сверхплоский встраиваемый светильник типа «световой пучок». Встраиваемые светильники SmartForm TBS462 типа «световой пучок» созданы на основе микрооптики высшего качества, а их встраиваемая часть имеет ширину всего лишь 45 мм, что делает эти светильники идеальными для ситуации, когда необходима очень плоская арматура, например, при выполнении ремонтных проектов, где потолочное пространство может быть крайне ограничено.

Данные о продукции

SmartForm TBS462

Общая информация	
Код лампового семейства	TL5 [TL5]
ПРА	HFD [HF DALI]
Код семейства продуктов	TBS462 [SmartForm recessed modular]
Встроенное управление	-
Маркировка CE	Да
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 5 с
Технические характеристики освещения	
Количество источников света	2
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Полуглянцевая оптика, 3D микроламели с очень высокой отражательной способностью
Тип оптической крышки	-
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Энергопотребление	28 В
Соединение	Вставной разъем 3-полюсный, совместимый с Wieland/Adels
Кабель	-
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От +10 °C до +40 °C

Чертеж размеров



Product	A	B
TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH W IP	1 247 mm	36,5 mm

Механические компоненты и корпус	
Цвет корпуса	Белый
Общая длина	1 247 мм
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I
Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Не применимо
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH W IP
Полное название продукта	TBS462 2x28W/840 HFD D8-VH W IP
Полный код продукта	871150000808400
Код заказа	910501830903
Материал № (12NC)	910501830903
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500008084
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8711500008084

