




SmartForm TBS462

TBS462 4x14W/840 HFP SQR D8 W IP

SmartForm recessed modular, 4, 14 W, 840 neutrálna biela, HF Performer, Pololesklá 3D optika, mikrolamely, 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels

Rad univerzálnych a modulárnych vstavaných svetidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Svetidlá SmartForm sú dostupné so žiarivkami MASTER TL5 v štvorcových a obdĺžnikových verziách a sú vhodné pre rôzne typy modulárnych stropných systémov (625 mm modulárne stropné systémy).

Energetická účinnosť. Rad vstavaných svetidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky MASTER TL5 môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume/Luxsense), čo ešte viac znižuje prevádzkové náklady.

Takto tento rad s označením Green Flagship znižuje spotrebu energie – nízka spotreba energie W/m^2 – a vytváranie emisií CO_2 .

Vstavané svetidlo SmartForm TBS462 – ultraploché „svetelný lúč“. Vstavané svetidlá SmartForm TBS462 so „svetelným lúčom“ sú osadené špičkovými mikrooptikami a majú vstavanú výšku len 45 mm. Tieto veľmi ploché svetidlá sú ideálne pre aplikácie, ktoré potrebujú veľmi ploché svetidlá, napríklad počas renovácie, kedy môže byť stropný priestor obmedzený.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Značka ENEC	Značka ENEC
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]	Požiarne odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
Predradník	HFP [HF Performer]	Svetelné technické	
Kód radu produktov	TBS462 [SmartForm recessed modular]	Počet svetelných zdrojov	4
Vstavané riadenie	-	Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Značka CE	Áno	Typ optiky	Pololesklá 3D optika, mikrolamely
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy		

SmartForm TBS462

Typ optického krytu	-
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Spotreba	14 W
Zapojenie	3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels
Kábel	-
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Podmienky použitia

Vhodné pre náhodné prepínanie Nevzťahuje sa na zariadenie

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	TBS462 4x14W/840 HFP SQR D8 W IP
Úplný názov produktu	TBS462 4x14W/840 HFP SQR D8 W IP
Úplný kód produktu	871150000834300
Objednávkový kód	00834300
Č. materiálu (12NC)	910501833503
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500008343
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8711500008343

Rozmerový obrázok

