




# SmartForm TBS462

## TBS462 4x14W/840 HFD SQR C8-VH ACL W IP

SmartForm recessed modular, 4, 14 W, 840 neutrálna biela, Vysokofrekvenčný, DALI, Vysokolesklé optické 3D mikrolamely s veľmi vysokou odrazivosťou, ActiLume, 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels

Rad univerzálnych a modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Svietidlá SmartForm sú dostupné so žiarivkami MASTER TL5 v štvorcových a obdĺžnikových verziách a sú vhodné pre rôzne typy modulárnych stropných systémov (625 mm modulárne stropné systémy).

Energetická účinnosť. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky MASTER TL5 môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume/Luxsense), čo ešte viac znižuje prevádzkové náklady.

Takto tento rad s označením Green Flagship znižuje spotrebu energie – nízka spotreba energie  $W/m^2$  – a vytváranie emisií  $CO_2$ .

Vstavané svietidlo SmartForm TBS462 – ultraplochý „svetelný lúč“. Vstavané svietidlá SmartForm TBS462 so „svetelným lúčom“ sú osadené špičkovými mikrooptikami a majú vstavanú výšku len 45 mm. Tieto veľmi ploché svietidlá sú ideálne pre aplikácie, ktoré potrebujú veľmi ploché svietidlá, napríklad počas renovácie, kedy môže byť stropný priestor obmedzený.

### Údaje o produkte

| Všeobecné informácie       |                                     | Značka horľavosti                   |   |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Kód radu svetelného zdroja | TL5 [TL5]                           | Pre montáž na bežne horľavé povrchy |   |
| Predradník                 | HFD [Vysokofrekvenčný, DALI]        | Značka ENEC                         |   |
| Kód radu produktov         | TBS462 [SmartForm recessed modular] | Požiarna odolnosť                   |   |
| Vstavané riadenie          | ActiLume                            | Teplota 850 °C, trvanie 5 s         |   |
| Značka CE                  | Áno                                 | Svetelné technické                  |   |
|                            |                                     | Počet svetelných zdrojov            | 4 |

## SmartForm TBS462

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Farba svetelného zdroja          | 840 neutrálna biela                                                |
| Typ optiky                       | Vysokolesklé optické 3D mikrolamely s veľmi vysokou odrazivosťou   |
| Typ optického krytu              | -                                                                  |
| <b>Prevádzkové a elektrické</b>  |                                                                    |
| Vstupné napätie                  | 220 až 240 V                                                       |
| Spotreba                         | 14 W                                                               |
| Zapojenie                        | 3-pólový zásuvný konektor kompatibilný so štandardom Wieland/Adels |
| Kábel                            | -                                                                  |
| <b>Teplota</b>                   |                                                                    |
| Široký rozsah okolitých teplôt   | +10 až +40 °C                                                      |
| <b>Mechanické časti a teleso</b> |                                                                    |
| Farba telesa                     | Biela                                                              |
| <b>Schválenie a použitie</b>     |                                                                    |
| Krytie IP                        | IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]                                  |

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Kód krytia IP (mechanický náraz)  | IK02 [0,2 J, štandardné]                |
| Trieda ochrany IEC                | Bezpečnostná trieda I                   |
| <b>Podmienky použitia</b>         |                                         |
| Vhodné pre náhodné prepínanie     | Nevzťahuje sa na zariadenie             |
| <b>Údaje o produkte</b>           |                                         |
| Objednávkový názov produktu       | TBS462 4x14W/840 HFD SQR C8-VH ACL W IP |
| Úplný názov produktu              | TBS462 4x14W/840 HFD SQR C8-VH ACL W IP |
| Úplný kód produktu                | 871150000900500                         |
| Objednávkový kód                  | 00900500                                |
| Č. materiálu (12NC)               | 910501841903                            |
| Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1                                       |
| EAN/UPC – produkt/puzdro          | 8711500009005                           |
| Čitateľ – počet balení v krabici  | 1                                       |
| EAN/UPC – balenie                 | 8711500009005                           |

### Rozmerový obrázok

