




SmartForm TBS467

TBS467 4x14W/840 HFP SQR C8 W IP SC

SmartForm recessed modular, 4, 14 W, 840 neutrální bílá, HF Performer, Vysoce lesklé optické 3D mikrolamely, Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Zapuštěné svítidlo SmartForm, které odráží snahu společnosti Philips o jednoduchost, je kompletní řadou vysoce všestranných modulových svítidel. Svítidla SmartForm jsou k dispozici pro zdroje MASTER TL5 ve čtvercové a obdélníkové verzi a jsou navržena tak, aby mohla být použita v široké řadě modulových typů stropů (rošty modulů 675 mm). Energetická účinnost. Kromě použití energeticky účinných světelných zdrojů MASTER TL5 a elektronických předřadníků může být řada zapuštěných svítidel SmartForm vybavena světelnými ovladači pro detekci pohybu (ActiLume) a regulaci přirozeného osvětlení (ActiLume/Luxsense) pro snížení celkových nákladů na vlastnictví. Tímto způsobem snižuje řada Green Flagship také spotřebu energie – poměr W/m^2 je velmi nízký – a produkci CO_2 . Zapuštěné svítidlo SmartForm TBS467 – ultraploché „světelný paprsek“. Zapuštěná svítidla SmartForm TBS467 jsou vybavena kvalitní mikrooptikou a mají výšku pro zabudování pouhých 45 mm. Jsou proto ideální pro použití vyžadující velmi plochá svítidla, např. při renovacích, kde může být stropní prostor zvláště omezený.

Údaje o produktu

Obecné informace		Značka ENEC	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]	Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s
Předřadník	HFP [HF Performer]	Světelné technické	
Kód produktové řady	TBS467 [SmartForm recessed modular]	Počet světelných zdrojů	4
Vestavěné ovládání	-	Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Značka CE	Ano	Typ optiky	Vysoce lesklé optické 3D mikrolamely
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy		

SmartForm TBS467

Typ optického krytu	-
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	14 W
Připojení	Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels
Kabel	-
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednací název produktu	TBS467 4x14W/840 HFP SQR C8 W IP SC
Celý název výrobku	TBS467 4x14W/840 HFP SQR C8 W IP SC
Full EOC	871794398134200
Objednací kód	98134200
Číslo materiálu (12NC)	910501860803
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8717943981342
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8717943981342

Rozměrové výkresy

