



SmartForm TBS460

TBS460 3x14W/840 HFR SQR C8 LXM W IP SC

SmartForm recessed modular, 3, 14 W, 840 neutrální bílá, HF Regulator, Vysoce lesklé optické 3D mikrolamely, Luxsense pro mikročočkovou optiku, Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels

Zapuštěné svítidlo SmartForm, které odráží snahu společnosti Philips o jednoduchost, je kompletní řadou vysoce všestranných modulových svítidel. Svítidla SmartForm jsou k dispozici pro zdroje MASTER TL5 ve čtvercové a obdélníkové verzi a jsou navržena tak, aby mohla být použita v široké řadě modulových typů stropů (rošty modulů 600 mm) a v sádkartonových stropích. Energetická účinnost. Kromě použití energeticky účinných světelných zdrojů MASTER TL5 a elektronických předřadníků může být řada zapuštěných svítidel SmartForm vybavena světelnými ovladači pro detekci pohybu (ActiLume) a regulaci přirozeného osvětlení (ActiLume/ Luxsense) pro snížení celkových nákladů na vlastnictví. Tímto způsobem snižuje řada Green Flagship také spotřebu energie – poměr W/m^2 je velmi nízký – a produkci CO_2 . Zapuštěné svítidlo SmartForm TBS460 – ultraploché „světelný paprsek“. Zapuštěná svítidla SmartForm TBS460 jsou vybavena kvalitní mikrooptikou a mají výšku pro zabudování pouhých 45 mm. Jsou proto ideální pro použití vyžadující velmi plochá svítidla, např. při renovacích, kde může být stropní prostor zvláště omezený. Svítidlo je vybaveno kvalitní mikrooptikou a má výšku pro zabudování pouhých 45 mm. Velmi plochá svítidla jsou ideální pro použití tam, kde je nad nepravými stropy málo prostoru, např. při renovacích, kde může být stropní prostor zvláště omezený.

Údaje o produktu

Obecné informace		Kód produktové řady	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]	Vestavěné ovládání	TBS460 [SmartForm recessed modular]
Předřadník	HFR [HF Regulator]	Značka CE	Luxsense pro mikročočkovou optiku
			Ano

SmartForm TBS460

Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka ENEC	Značka ENEC
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s

Světelné technické

Počet světelných zdrojů	3
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	Vysoce lesklé optické 3D mikrolamely
Typ optického krytu	-

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	14 W
Připojení	Třípólový zástrčkový konektor kompatibilní s Wieland/Adels
Kabel	-

Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá
------------	------

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
----------------------------	--------------------------------------

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Podmínky použití

Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
----------------------------	---------------

Označení a balení

Objednací název produktu	TBS460 3x14W/840 HFR SQR C8 LXM W IP SC
Celý název výrobku	TBS460 3x14W/840 HFR SQR C8 LXM W IP SC
Full EOC	871794398220200
Objednací kód	98220200
Číslo materiálu (12NC)	910501862303
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8717943982202
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8717943982202

Rozměrové výkresy

