




# SmartForm TBS460

## TBS460 4x14W/840 HFR SQR D8 LXM W IP SC

SmartForm recessed modular, 4, 14 В, Нейтральный белый 840, Высокочастотный регулятор, Полуглянцевая оптика, 3D микроламели, Luxsense для микрооптики, Вставной разъем 3-полюсный, совместимый с Wieland/Adels

Встраиваемые светильники SmartForm, отражающие стремление компании Philips к простоте оборудования, составляют линейку многофункциональных модульных светильников. Светильники SmartForm доступны в квадратной и прямоугольной версиях для ламп MASTER TL5 и предназначены для широкого ряда потолков модульного типа (модульные размеры ячейки решетки 600 мм) и гипсокартонных потолков. Энергоэффективность. Помимо использования энергосберегающих ламп TL5 и ряда моделей электронных ПРА, встраиваемые светильники SmartForm могут быть укомплектованы системой управления освещением для обнаружения присутствия людей в помещении (ActiLume) и регулировки уровня освещенности с учетом дневного света или только для регулировки уровня освещенности с учетом дневного света (ActiLume/Luxsense), что позволяет сократить общую сумму затрат. Таким образом, эта линия продукции со статусом «Зеленый флагман» также сокращает энергопотребление (отношение  $\text{Вт/м}^2$  является очень низким) и выброс  $\text{CO}_2$ . SmartForm TBS460 – сверхплоский встраиваемый светильник типа «световой пучок». Встраиваемые светильники SmartForm TBS460 типа «световой пучок» созданы на основе микрооптики высшего качества, а их встраиваемая часть имеет ширину всего лишь 45 мм, что делает эти светильники идеальными для ситуации, когда необходима очень плоская арматура, например, при выполнении ремонтных проектов, где потолочное пространство может быть крайне ограничено.

### Данные о продукции

SmartForm TBS460

|                                                        |                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Общая информация                                       |                                                    |
| Код лампового семейства                                | TL5 [TL5]                                          |
| ПРА                                                    | HFR [Высокочастотный регулятор]                    |
| Код семейства продуктов                                | TBS460 [SmartForm recessed modular]                |
| Встроенное управление                                  | Luxsense для микрооптики                           |
| Маркировка CE                                          | Да                                                 |
| Знак пожароопасности                                   | Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях |
| Сертификат ENEC                                        | Знак ENEC                                          |
| Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 850 °C, продолжительность 5 с          |

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Технические характеристики освещения |                                      |
| Количество источников света          | 4                                    |
| Цвет источника света                 | Нейтральный белый 840                |
| Оптический тип                       | Полуглянцевая оптика, 3D микроламели |
| Тип оптической крышки                | -                                    |

|                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Эксплуатационные и электрические характеристики |                                                         |
| Входное напряжение                              | От 220 до 240 Вт                                        |
| Энергопотребление                               | 14 В                                                    |
| Соединение                                      | Вставной разъем 3-полюсный, совместимый с Wieland/Adels |
| Кабель                                          | -                                                       |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Механические компоненты и корпус |       |
| Цвет корпуса                     | Белый |

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Соответствие требованиям и область применения  |                            |
| Код защиты от проникновения (IP)               | IP20 [Защита пальцев]      |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK02 [0,2 Дж, стандартный] |
| Класс защиты IEC                               | Класс безопасности I       |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Условия эксплуатации                 |              |
| Подходит для случайного переключения | Не применимо |

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Данные об изделии                     |                                         |
| Название продукта для заказа          | TBS460 4x14W/840 HFR SQR D8 LXM W IP SC |
| Полное название продукта              | TBS460 4x14W/840 HFR SQR D8 LXM W IP SC |
| Полный код продукта                   | 871794398225700                         |
| Код заказа                            | 910501862803                            |
| Материал № (12NC)                     | 910501862803                            |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                                       |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8717943982257                           |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 1                                       |
| EAN/UPC — короб                       | 8717943982257                           |

Чертеж размеров

