




SmartForm TBS417

TBS417 1x28W/830 HFD-T MLO-PC PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, 830 teplá bílá, VF regulátor pro dotykové stmívání DALI, Mikročočková optika v polykarbonátovém krytu, Zasunovací konektor a ochrana proti napínání

Zapuštěné svítidlo SmartForm, které odráží snahu společnosti Philips o jednoduchost, je kompletní řadou vysoce všestranných polomodulárních svítidel. Tato svítidla jsou k dispozici se zdrojem MASTER TL5 ve velmi malých, úzkých verzích. Tato kompletní řada, která je navržena tak, aby se hodila pro širokou škálu stropních typů, splňuje ve většině použití mnoho projektových požadavků. Energetická účinnost. Kromě použití energeticky účinných světelných zdrojů TL5 a řady elektronických předřadníků Philips může být řada zapuštěných svítidel SmartForm vybavena světelnými ovladači pro detekci pohybu a regulaci přirozeného osvětlení (ActiLume), nebo pouze pro regulaci přirozeného osvětlení (Luxsense) pro snížení spotřeby energie (poměr W/m^2 je velmi nízký). Tímto způsobem snižuje řada Green Flagship také celkové náklady na vlastnictví i emise CO_2 . SmartForm je proto volbou, která je ohleduplná vůči životnímu prostředí. Zapuštěné svítidlo SmartForm TBS417 – „řada světelných paprsků“. Úzká zapuštěná svítidla pro souvislé světelné řady SmartForm jsou navržena pro integraci do lineárních podhledů s viditelnými T nosíky a do sádkartonových stropů. „Řada světelných paprsků“ TBS417 s jedním zdrojem. Souvislá světelná řada pro mikrooptiku, asymetrickou optiku a bezobroučkové MLO a opálové kryty. Všechny verze TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Šířka svítidla je 90 mm. „Řada světelných paprsků“ TBS417 se dvěma zdroji. Souvislá světelná řada pro minioptiku, 2 zdroje. Všechny verze TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Šířka svítidla je 115 mm.

Údaje o produktu


SmartForm TBS417

Obecné informace	
Kód řady svítidel	TL5 [TL5]
Předřadník	HFD-T [VF regulátor pro dotykové stmívání DALI]
Průchozí drátování	-
Kód produktové řady	TBS417 [SmartForm recessed semi-modular]
Vestavěné ovládání	-
Značka CE	Ano
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s
Světelně technické	
Počet světelných zdrojů	1
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Typ optiky	-
Typ optického krytu	Mikročočková optika v polykarbonátovém krytu
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Spotřeba energie	28 W
Připojení	Zasunovací konektor a ochrana proti napínání
Kabel	-
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá

Rozměrové výkresy



Celková délka	1 208 mm
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP40 [Chráněno proti proniknutí drátů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK07 [2 J zesílená]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Podmínky použití	
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Označení a balení	
Objednávací název produktu	TBS417 1x28W/830 HFD-T MLO-PC PIP
Celý název výrobku	TBS417 1x28W/830 HFD-T MLO-PC PIP
Full EOC	871794398617000
Objednávací kód	98617000
Číslo materiálu (12NC)	910501881803
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8717943986170
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8717943986170



Product	A
TBS417 1x28W/830 HFD-T MLO-PC PIP	1 208 mm

