

SmartForm TBS417

TBS417 1x28W/830 HFD-T MLO-PC PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, 830 bianco caldo, Reattore elettronico digitale DALI touch and dim, Ottica micro-lenticolare con copertura in policarbonato, Connettore a pressione e scarico di trazione

In linea con l'impegno di Philips per la semplicità, gli apparecchi di illuminazione a incasso SmartForm costituiscono una gamma completa di dispositivi semimodulari di grande versatilità. Gli apparecchi sono disponibili con lampade MASTER TL5 in versioni sottili ad altezza estremamente ridotta. Progettata per adattarsi a un'ampia varietà di controsoffitti, questa linea di prodotti è in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze progettuali in quasi tutte le applicazioni. Oltre ad incorporare lampade TL5 a risparmio energetico e una serie di reattori elettronici Philips, i dispositivi di illuminazione a incasso SmartForm possono essere dotati del sistema di controllo dell'illuminazione ActiLume per il rilevamento di presenza e luce naturale o solo del sistema Luxsense di regolazione automatica basata sul contributo di luce naturale, allo scopo di contenere i consumi energetici (valore W/m^2 estremamente basso). Questa gamma altamente ecologica, contrassegnata dal logo Green, è così in grado di ridurre non solo i costi di gestione complessivi, ma anche i livelli di CO_2 , rendendo i prodotti SmartForm una scelta amica dell'ambiente. Gli apparecchi a linea di luce continua della gamma a incasso SmartForm, particolarmente sottili, si prestano in modo eccellente all'integrazione in controsoffitti lineari con profili a T a vista e in cartongesso. Linea di luce continua con ottiche miniaturizzate, ottica asimmetrica e schermi senza bordo MLO e Opale. Versioni disponibili TL5: 14/24 W, 21/39 W, 28/54 W, 35/49/80 W. La larghezza dell'apparecchio è di 90 mm. Linea di luce continua per ottiche miniaturizzate a 2 lampade. Versioni disponibili TL5 : 14/24 W, 21/39 W, 28/54 W, 35/49/80 W. La larghezza dell'apparecchio è di 115 mm.

Dati del prodotto

SmartForm TBS417

Informazioni generali

Codice famiglia lampada	TL5 [TL5]
Unità elettrica/alimentatore	HFD-T [Reattore elettronico digitale DALI touch and dim]
Cablaggio passante alimentazione	-
Codice famiglia prodotto	TBS417 [SmartForm recessed semi-modular]
Controllo integrato	-
Marchio CE	Si
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s

Dati tecnici di illuminazione

Numero di sorgenti luminose	1
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Tipo di ottica	-
Tipo copertura ottica	Ottica micro-lenticolare con copertura in policarbonato

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Consumo energetico	28 W
Connessione	Connettore a pressione e scarico di trazione
Cavo	-

Meccanica e corpo

Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	1.208 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP40 [Protetto contro l'accesso con un filo]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK07 [2 J rinforzato]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I



Condizioni di applicazione

Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
------------------------------------	-----------------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	TBS417 1x28W/830 HFD-T MLO-PC PIP
Nome completo prodotto	TBS417 1x28W/830 HFD-T MLO-PC PIP
Full EOC	871794398617000
Codice d'ordine	98617000
Codice materiale (12NC)	910501881803
Codice locale	98617000
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8717943986170
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8717943986170

Disegno tecnico



Product	A
TBS417 1x28W/830 HFD-T MLO-PC PIP	1.208 mm

