




# SmartForm TBS417

## TBS417 1x28W/830 HFD-T MLO-PC PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, 830 barwa ciepłobiała, HF DALI z dotykowym ściemnianiem, Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu, Szybkozłączka i odciążka

Przeznaczone do wbudowania oprawy SmartForm, odzwierciedlające dążenie firmy Philips do logicznych i prostych rozwiązań, to uniwersalne oprawy o budowie półmodułowej. Oprawy te są dostępne ze źródłami światła MASTER TL5, w wersjach bardzo wąskich i o niewielkich rozmiarach. Zostały one zaprojektowane tak, aby pasować do przeróżnych typów sufitów. Kompletna rodzina jest w stanie sprostać większości wymagań. Stosująca energooszczędne źródła światła TL5 oraz stateczniki elektroniczne Philips rodzina przeznaczonych do wbudowania opraw SmartForm może również być wyposażona w sterowniki służące do wykrywania obecności osób i regulacji oświetlenia względem natężenia światła dziennego (ActiLume) lub wyłącznie regulacji oświetlenia względem natężenia światła dziennego (Luxsense), co pomaga zmniejszyć zużycie energii (bardzo niska wartość  $W/m^2$ ). W ten sposób produkty oznaczone symbolem Green Flagship zmniejszają ogólne koszty posiadania oraz poziomy emisji  $CO_2$ , czyniąc oprawy SmartForm rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska naturalnego. Smukłe, przeznaczone do wbudowania oprawy SmartForm zapewniające ciągłą linię światła zostały zaprojektowane do zintegrowania z liniowymi sufitami o widocznych profilach T oraz sufitami gipsowo-kartonowymi. Ciągła linia świetlna dla mikrooptyk, optyka asymetryczna i gładkokrawędziowa MLO oraz klosz opalizujący. Wszystkie wersje TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Szerokość oprawy wynosi 90 mm. Ciągła linia świetlna dla minioptyk, 2-lampowa. Wszystkie wersje TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Szerokość oprawy wynosi 115 mm.


### Dane produktu

## SmartForm TBS417

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Informacje ogólne</b>                     |                                              |
| Kod rodziny lamp                             | TL5 [TL5]                                    |
| Osprzęt                                      | HFD-T [HF DALI z dotykowym ściemnianiem]     |
| Okablowanie przelotowe                       | -                                            |
| Rodzina produktów                            | TBS417 [SmartForm recessed semi-modular]     |
| Sterownik wbudowany                          | -                                            |
| Znak CE                                      | Tak                                          |
| Test rozżarzonym drutem                      | Temperatura 850°C, czas 5 s                  |
| <b>Dane techniczne oświetlenia</b>           |                                              |
| Liczba źródeł światła                        | 1                                            |
| Barwa źródła światła                         | 830 barwa ciepło-biała                       |
| Typ optyki                                   | -                                            |
| Typ klosza                                   | Optyka mikrosoczkowa w poliwęglanowym kloszu |
| <b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b> |                                              |
| Napięcie wejściowe                           | 220 do 240 V                                 |
| Zużycie energii                              | 28 W                                         |
| Połączenie                                   | Szybkozłączka i odciażka                     |
| Przewód                                      | -                                            |
| <b>Mechanika i korpus</b>                    |                                              |
| Kolor Korpusu                                | Biel                                         |

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Całkowita długość                   | 1 208 mm                          |
| <b>Certyfikaty i zastosowania</b>   |                                   |
| Kod stopnia ochrony                 | IP40 [Ochrona przed przewodami]   |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami | IK07 [2 J wzmocniona]             |
| Klasa ochrony IEC                   | Klasa bezpieczeństwa I            |
| <b>Warunki dotyczące zastosowań</b> |                                   |
| Nadaje się do losowego przełączania | Nie dotyczy                       |
| <b>Dane techniczne produktu</b>     |                                   |
| Nazwa produktu na zamówieniu        | TBS417 1x28W/830 HFD-T MLO-PC PIP |
| Pełna nazwa produktu                | TBS417 1x28W/830 HFD-T MLO-PC PIP |
| Full EOC                            | 871794398617000                   |
| Kod zamówienia                      | 98617000                          |
| Materiał Nr (12NC)                  | 910501881803                      |
| Numerator - Quantity Per Pack       | 1                                 |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie        | 8717943986170                     |
| Numerator - Packs per outer box     | 1                                 |
| EAN/UPC - Opakowanie                | 8717943986170                     |

## Rysunki techniczne



| Product                           | A        |
|-----------------------------------|----------|
| TBS417 1x28W/830 HFD-T MLO-PC PIP | 1 208 mm |

