




SmartForm TBS417

TBS417 1x28W/830 HFD-T MLO-PC PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, 830 teplá biela, Vysokofrekvenčný DALI, dotykový, stmievajúci, Mikrošošovková optika s polykarbonátovým krytom, Zástrčný konektor a odľahčenie ťahu

Rad univerzálnych a čiastočne modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Dostupné sú veľmi malé a úzke verzie osadené lineárnymi žiarivkami MASTER TL5. Svietidlá SmartForm sú vhodné pre rôzne typy stropných systémov a spĺňajú požiadavky väčšiny projektov. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky TL5 a rad elektronických predradníkov Philips môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) alebo iba reguláciou podľa denného svetla (Luxsense), aby sa znížila spotreba energie (nízka spotreba W/m^2). Takto tento rad SmartForm s označením Green Flagship znižuje celkové prevádzkové náklady aj úroveň emisií CO_2 a je šetrný k životnému prostrediu. Úzke vstavané svietidlá SmartForm pre súvislé svetelné pásy sú navrhnuté na integráciu do lineárnych stropných systémov s priznanými T-profilmi a sadrokartónových systémov. Súvislé svetelné pásy pre mikrooptiky, asymetrická optika a bezrámové MLO a opálové kryty. Všetky verzie TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Šírka svietidla je 90 mm. 2-zdrojové súvislé svetelné pásy pre minioptiky. Všetky verzie TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Šírka svietidla je 115 mm.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie		Prekáblovanie cez priechodku	
Kód radu svetelného zdroja	TL5 [TL5]	Kód radu produktov	TBS417 [SmartForm recessed semi-modular]
Predradník	HFD-T [Vysokofrekvenčný DALI, dotykový, stmievajúci]	Vstavané riadenie	-
		Značka CE	Áno

SmartForm TBS417

Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
Svetelné technické	
Počet svetelných zdrojov	1
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Typ optiky	-
Typ optického krytu	Mikrošošovková optika s polykarbonátovým krytom
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Spotreba	28 W
Zapojenie	Zástrčný konektor a odľahčenie ťahu
Kábel	-
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Celková dĺžka	1 208 mm
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP40 [Ochrana pred dotykom káblom]

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK07 [2 J, zosilnené]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TBS417 1x28W/830 HFD-T MLO-PC PIP
Úplný názov produktu	TBS417 1x28W/830 HFD-T MLO-PC PIP
Úplný kód produktu	871794398617000
Objednávkový kód	98617000
Č. materiálu (12NC)	910501881803
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8717943986170
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8717943986170

Rozmerový obrázok



Product	A
TBS417 1x28W/830 HFD-T MLO-PC PIP	1 208 mm

