




SmartForm TBS411 Modul 600

TBS411 1x28W/840 HFP D8-VH PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, 840 Neutralweiß, HF-Performer, Hochglanz-Optik, 3D-Microlamellen, sehr stark reflektierend, Schnellsteckverbinder und Zugentlastung

Die SmartForm TBS411 ist eine überaus vielseitige Einbauleuchte in äußerst schlanker Bauform für das Deckenmodul 300/600, die mit MASTER TL5 ECO oder MASTER TL5 Lampen erhältlich ist. Da diese SmartForm Leuchten in viele Decken eingebaut werden können, erfüllen sie die Projektanforderungen der meisten Anwendungen. Die SmartForm Einbauleuchten TBS411 für das Deckenmodul 600 lassen sich perfekt in eine Vielzahl von Deckensystemen mit sichtbaren oder unsichtbaren Tragprofilen, gesägte Gipskartondecken oder Bandrasterdecken (verlängerte leuchten bis zu 2.400 mm) integrieren. Die TBS411 in 1-lampiger Ausführung hat eine Gehäusebreite von nur 90 mm (mit Abluftführung AIR: 100 mm), die zwei-lampige Ausführung ist 115 mm schlank. Der nahtlos umlaufende 5 mm flache Rahmen ermöglicht ein ruhiges Leuchtenerscheinungsbild. TBS411 steht mit hocheffizienten, in vielen Fällen bildschirmtauglichen OLC-Micro- und Minilamellen- und Microlinsenoptiken, sowie einer opal-diffusen Abdeckung und einem Wandfluter zur Verfügung. Neben energieeffizienten TL5 Lampen, verschiedenen (regelbaren) elektronischen Vorschaltgeräten und den effizienten Optiken kann die TBS411 mit den Lichtregelsystemen ActiLume (automatische tageslichtabhängige und bewegungsaktivierte Lichtregelung und -schaltung, manuell bedienbar) oder LuxSenseMicro (automatische tageslichtabhängige Regelung) ausgestattet werden, um den Energieverbrauch weiter zu senken. Auf diese Weise sinken nicht nur die Betriebskosten, sondern auch der CO₂-Ausstoß.

Produkt Daten

SmartForm TBS411 Modul 600

Allgemeine Informationen	
Lampenfamiliencode	TL5 [TL5]
Betriebsgerät	HFP [HF-Performer]
Durchgangsverdrahtung	-
Produktfamiliencode	TBS411 [SmartForm recessed semi-modular]
Lichtregelung	-
CE-Zeichen	Ja
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s

Lichttechnische Daten	
Anzahl Lichtquellen	1
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß
Optik	Hochglanz-Optik, 3D-Microlamellen, sehr stark reflektierend
Typ optische Abdeckung	-

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Energieverbrauch	28 W
Elektrischer Anschluss	Schnellsteckverbinder und Zugentlastung
Kabel	-

Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Weiß



Gesamte Länge	1.197 mm
---------------	----------

Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK07 [2 J verstärkt]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Anwendungsbedingungen	
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht anwendbar

Produktdaten	
Bestell-Produktname	TBS411 1x28W/840 HFP D8-VH PIP
Gesamtbezeichnung des Produkts	TBS411 1x28W/840 HFP D8-VH PIP
Gesamt-Produktcode	871794398663700
Bestellcode	98663700
Material-Nr. (12NC)	910501887503
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8717943986637
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8717943986637

Abmessungsskizzen



Product	A
TBS411 1x28W/840 HFP D8-VH PIP	1.197 mm

