




# SmartForm TBS411

## TBS411 1x35W/840 HFP A PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 35 W, 840 neutrálna biela, HF Performer, Asymetrický reflektor, Zástrčný konektor a odľahčenie ťahu

Rad univerzálnych a čiastočne modulárnych vstavaných svietidiel SmartForm odráža snahu spoločnosti Philips o jednoduchosť. Dostupné sú veľmi malé a úzke verzie osadené lineárnymi žiarivkami MASTER TL5. Svetidlá SmartForm sú vhodné pre rôzne typy stropných systémov a spĺňajú požiadavky väčšiny projektov. Rad vstavaných svietidiel SmartForm obsahujúci energeticky účinné žiarivky TL5 a rad elektronických predradníkov Philips môže byť vybavený ovládaním osvetlenia reagujúcim na pohyb a reguláciou podľa denného svetla (ActiLume) alebo iba reguláciou podľa denného svetla (Luxsense), aby sa znížila spotreba energie (nízka spotreba  $W/m^2$ ). SmartForm s označením Green Flagship znižuje celkové prevádzkové náklady aj úroveň emisií  $CO_2$  a je šetrný k životnému prostrediu. Tieto úzke vstavané svetidlá SmartForm sú navrhnuté pre integráciu do rôznych lineárnych stropných systémov: stropy s priznanými a skrytými T-profilmi, sadrokartónové stropy a predĺžené verzie stropov s pásovými platňami. Mikrooptiky a kryty (MLO-PC a opálové) v najmenšom prevedení so šírkou 90 mm. Modulárna dĺžka 600, 900, 1200 a 1500 mm s predĺžením až na 2400 mm. Mikrooptiky a kryty v najmenšom prevedení s funkciou cirkulácie vzduchu a šírkou 100 mm. Modulárna dĺžka 600, 900, 1200 a 1500 mm s predĺžením až na 2400 mm. 2-zdrojové mikrooptiky so šírkou 115 mm. Modulárna dĺžka 600, 900, 1200 a 1500 mm s predĺžením až na 2400 mm.

### Údaje o produkte

#### Všeobecné informácie

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Kód radu svetelného zdroja | TL5 [TL5]          |
| Predradník                 | HFP [HF Performer] |


|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Prekáblovanie cez priechodku | -                                        |
| Kód radu produktov           | TBS411 [SmartForm recessed semi-modular] |
| Vstavané riadenie            | -                                        |

SmartForm TBS411

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Značka CE                 | Áno                                 |
| Požiarna odolnosť         | Teplota 850 °C, trvanie 5 s         |
| Svetelné technické        |                                     |
| Počet svetelných zdrojov  | 1                                   |
| Farba svetelného zdroja   | 840 neutrálna biela                 |
| Typ optiky                | Asymetrický reflektor               |
| Typ optického krytu       | -                                   |
| Prevádzkové a elektrické  |                                     |
| Vstupné napätie           | 220 až 240 V                        |
| Spotreba                  | 35 W                                |
| Zapojenie                 | Zástrčný konektor a odľahčenie ťahu |
| Kábel                     | -                                   |
| Mechanické časti a teleso |                                     |
| Farba telesa              | Biela                               |
| Celková dĺžka             | 1 497 mm                            |
| Schválenie a použitie     |                                     |
| Krytie IP                 | IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]   |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Kód krytia IP (mechanický náraz)  | IK02 [0,2 J, štandardné]    |
| Trieda ochrany IEC                | Bezpečnostná trieda I       |
| Podmienky použitia                |                             |
| Vhodné pre náhodné prepínanie     | Nevzťahuje sa na zariadenie |
| Údaje o produkte                  |                             |
| Objednávkový názov produktu       | TBS411 1x35W/840 HFP A PIP  |
| Úplný názov produktu              | TBS411 1x35W/840 HFP A PIP  |
| Úplný kód produktu                | 871794398674300             |
| Objednávkový kód                  | 98674300                    |
| Č. materiálu (12NC)               | 910501888603                |
| Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1                           |
| EAN/UPC – produkt/puzdro          | 8717943986743               |
| Čitateľ – počet balení v krabici  | 1                           |
| EAN/UPC – balenie                 | 8717943986743               |

Rozmerový obrázok



|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Product                    | A        |
| TBS411 1x35W/840 HFP A PIP | 1 497 mm |

