




SmartForm TBS411

TBS411 1x28W/840 HFP O PIP

SmartForm recessed semi-modular, 1, 28 W, 840 semleges fehér, HF-Performer, Opál, Gyorscsatlakozó, gyorsbontható

A Philips egyszerűségekre való törekvését tükrözi a süllyesztett SmartForm, ez a félmoduláris, igen változatos lámpatestekből álló teljes termékcsalád. Ezek a lámpatestek MASTER TL5 lámpákkal, nagyon kis méretű, karcsú változatban érhetők el. A termékcsalád a mennyezet típusok széles köréhez illeszkedik, így szinte minden alkalmazás projekt követelményeinek képes eleget tenni. Az energiatakarékos TL5 lámpák és Philips elektronikus előtéték használatán túl a süllyesztett SmartForm termékcsalád felszerelhető jelenlétérzékelést és nappali fény szabályozást (ActiLume) lehetővé tevő, illetve csak nappali fény szabályozást biztosító (Luxsense) világításszabályozókkal az energiafogyasztás csökkentése érdekében (ennek köszönhetően igen alacsony a W/m^2 érték). Ilyen módon a Green Flagship termékcsalád csökkenti a fenntartási költségeket és a CO_2 -kibocsátást is, tehát a SmartForm igazán környezetkímélő megoldást jelent. A süllyesztett, karcsú SmartForm lámpatestek sokféle lineáris mennyezetrendszerbe integrálhatók: látható és rejtett T-idomos, gipszkarton és (csak a hosszított változat esetén) bandraszter mennyezetek. A legkisebb kivitelű mikrooptika és bura (MLO-PC és Opál), 90 mm-es szélesség. Moduláris hossz: 600, 900, 1200 és 1500 mm. 2400 mm-ig hosszabbítható. A legkisebb kivitelű, AIR funkcióval rendelkező mikrooptika és bura, 100 mm-es szélesség. Moduláris hossz: 600, 900, 1200 és 1500 mm. 2400 mm-ig hosszabbítható. Mini optika, 2 lámpa, 115 mm-es szélesség. Moduláris hossz: 600, 900, 1200 és 1500 mm. 2400 mm-ig hosszabbítható.

Termék adatok


Általános információ		Termékcsalád kódja	TBS411 [SmartForm recessed semi-modular]
Lámpacsalád kódja	TL5 [TL5]	Beépített vezérlés	-
Működtető szerelvény	HFP [HF-Performer]	CE jelölés	Igen
Átmenő vezetékezés	-		

SmartForm TBS411

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Technikai adatok	
Fényforrások száma	1
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Optikai típus	-
Optikai búra típusa	Opál
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Teljesítményfelvétel	28 W
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozó, gyorsbontható
Kábel	-
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Teljes hossz	1 197 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP40 [Kábelek behatolása ellen védett]

Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TBS411 1x28W/840 HFP O PIP
Teljes terméknév	TBS411 1x28W/840 HFP O PIP
Full EOC	871794398678100
Rendelési kód	98678100
Cikkszám (12NC)	910501889003
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8717943986781
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8717943986781

Méretezett rajza



Product	A
TBS411 1x28W/840 HFP O PIP	1 197 mm

